Produktinformation

98 03 055

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl

Steckschlüssel

Mit Schraubendreher-Griff

IEC 60900 DIN EN 60900

1000 V

Allgemein	
Artikel-Nr.	98 03 055
EAN	4003773026082
Zange	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	87 g
Abmessungen	232 x 123 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Schlüsselweite S	5,5 mm
Grifflänge max.	107 mm
Kopfdurchmesser d	11 mm
Klingenlänge	125 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040206
ETIM 5.0	EC000174
ETIM 6.0	EC000174
proficl@ss 6.0	AAA891c007
UNSPSC 13.1	27111702

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten