

Produktinformation

98 20 55

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl

Schraubendreher für Schlitzschrauben

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	98 20 55
EAN	4003773024224
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	77 g
Abmessungen	232 x 28 x 51 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Klingenlänge	125 mm
unisolierte Klingenlänge	15 mm
Grifflänge	107 mm
Schneidenbreite	5,5 mm
Schneidendicke	1,0 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
proficl@ss 6.0	AAA817c008
UNSPSC 13.1	27111701

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten