

CATIA V5

Revision level
Indice
Aenderungsstand

Drawing
Dessin
Zeichnung

Part
Pièce
Solid

Revision Record
Désignation
Beschreibung der Aenderung

Changed
Modifié
Geändert

Date
Datum

Approved
Approuvé
Geprueft

Date
Datum

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	N	fuer Kabel-Ø/ Cable clamp range O	SW / A/F P	SW / A/F R	Projektnr./ Project no.
HG13-90CG-M16	13	M16x1.5	12	69	24	4.5 - 10.0	20	20	GPN 13-0629
HG16-90CG-M16	16	M16x1.5	12	74	29	4.5 - 10.0	20	20	GPN 13-0630
HG16-90CG-M20	16	M20x1.5	12	79	29	7.0 - 13.0	24	24	GPN 13-0631
HG21-90CG-M20	21	M20x1.5	12	81	32	7.0 - 13.0	24	24	GPN 13-0632
HG28-90CG-M25	28	M25x1.5	12	95	44	9.0 - 17.0	29	29	GPN 13-0633
HG34-90CG-M32	34	M32x1.5	15	110	51	11.0 - 21.0	36	38	GPN 13-0634
HG42-90CG-M40	42	M40x1.5	15	125	63	19.0 - 28.0	45	50	GPN 13-0635
HG54-90CG-M50	54	M50x1.5	15	131	76	27.0 - 35.0	54	56	GPN 13-0636

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotés sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

≤ 6

≤ 30

≤ 60

≤ 120

≤ 400

≤ 1000

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.
La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

18.06.13

18.06.13

HG...-90CG-...

Verschraubung/Fitting

13-0629-001-CSG

Siehe Tabelle/
See table

A3

1 / 1

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only