




Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	21.02.13	Schiwek	21.02.13
2	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	29.07.13	Villbrandt	29.07.13

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread L	M	Lichte Weite/Bore N	0	SW / A/F P	Projektnr./ Project no.
PCS10-FM-M12	10	M12x1.5	8	5.6	21.0	13	GPN 09-0539
PCS12-FM-M16	12	M16x1.5	8	8.5	23.0	17	GPN 09-0540
PCS16-FM-M16	16	M16x1.5	10	11.5	25.0	20	GPN 09-0541
PCS16-FM-M20	16	M20x1.5	10	11.5	25.0	22	GPN 09-0542
PCS20-FM-M20	20	M20x1.5	10	15.3	26.3	24	GPN 09-0543
PCS25-FM-M25	25	M25x1.5	10	19.1	32.5	29	GPN 09-0544
PCS32-FM-M32	32	M32x1.5	13	26.2	36.8	36	GPN 09-0545
PCS40-FM-M40	40	M40x1.5	14	34.6	39.0	48	GPN 09-0546
PCS50-FM-M50	50	M50x1.5	15	44.7	42.0	58	GPN 09-0547
PCS63-FM-M63	63	M63x1.5	18	54.5	50.0	70	GPN 09-0548
PCS75-FM-M75	75	M75x1.5	20	66.5	60.0	84	GPN 09-0549
PCS10-FM-PG7	10	PG7	8	5.6	21.0	13	GPN 09-0550
PCS12-FM-PG9	12	PG9	8	8.5	23.0	17	GPN 09-0552
PCS16-FM-PG11	16	PG11	10	11.5	25.0	22	GPN 09-0553
PCS20-FM-PG16	20	PG16	10	15.3	26.0	24	GPN 09-0554
PCS25-FM-PG21	25	PG21	12	19.1	32.5	29	GPN 09-0555
PCS32-FM-PG29	32	PG29	13	26.2	36.8	38	GPN 09-0556
PCS40-FM-PG36	40	PG36	14	34.2	39.0	48	GPN 09-0557
PCS50-FM-PG42	50	PG42	15	44.8	42.0	58	GPN 09-0558

Material
Matière
Werkstoff

Messing, vernickelt/
Brass, nickel plate

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	25.11.09
Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	25.11.09

HellermannTyton

Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table
Title Titre Benennung	PCS....-FM-.... Verschraubung/Fitting		
Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	09-0539-001-CSG		
Format D.Size	A3		
Sheet Page Blatt	1 / 1		