


Revision level Indice Änderungsstand	
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid



Artikelbezeichnung/ Product type	Nennmass/ Nominal size	Aussendurchmesser/ Outer diameter ØD	Innendurchmesser/ Inner diameter Ød	Biegeradius/ Bend radius min. R	Projektnr./ Project no.
PSRSC12	12	14.2	10.0	50	GPN 13-0956
PSRSC16	16	17.8	12.0	50	GPN 13-0957
PSRSC20	20	21.1	16.0	70	GPN 13-0958
PSRSC25	25	26.4	21.0	90	GPN 13-0959
PSRSC32	32	33.1	26.5	140	GPN 13-0960
PSRSC40	40	41.8	35.4	190	GPN 13-0961
PSRSC50	50	47.9	40.0	240	GPN 13-0962
PSRSC63	63	59.7	51.3	270	GPN 13-0963

Angle/ Winkel	
≤ 6	
≤ 30	
≤ 60	
≤ 120	
≤ 400	
≤ 1000	

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich vom Erfindungsgegenstand verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	07.08.13
Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	07.08.13

HellermannTyton

<u>Manchester</u>	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
<u>Trappes</u>	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
<u>Tornesch</u>	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale Echelle Maßstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	siehe Tabelle/ see table
Title Titre Benennung	Schutzschlauch PSRSC... Protective conduit PSRSC...		
Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	13-0956-001-CSG		Format D.Size A3 Sheet Page Blatt 1 / 1