

CATIA V5



Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

-

Material
Matière
Werkstoff

PVC

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

± 3°

≤ 6

± 0,3

≤ 30

± 0,5

≤ 60

± 0,7

≤ 120

± 1,5



≤ 400

± 5

≤ 1000

± 10

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nennmass/ Nominal size	Aussendurchmesser/ Outer diameter ØD	Innendurchmesser/ Inner diameter Ød	Biegeradius/ Bend radius min. R	Projektnr./ Project no.
PSR12	12	14.5	10	25	GPN 13-0454
PSR16	16	16.5	12	25	GPN 13-0455
PSR20	20	21.0	16	35	GPN 13-0456
PSR25	25	27.5	22	45	GPN 13-0457
PSR32	32	33.5	28	60	GPN 13-0458
PSR40	40	41.0	35	80	GPN 13-0459
PSR50	50	46.4	40	105	GPN 13-0460
PSR63	63	57.0	50	120	GPN 13-0461

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Langeloh

06.05.13

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

06.05.13

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

siehe Tabelle/
see table

Title
Titre
Benennung

Schutzschlauch PSR...
Protective conduit PSR...

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

13-0454-001-CSG

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1