


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	26.07.13	Villbrandt	26.07.13



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread L	M	N	SW / A/F O	Lichte Weite/Bore P	SW / A/F R	Projektnr./ Project no.
PSRSC12-FMC-M16	12	M16x1.5	10	19.8	22	8.6	20	GPN 11-0691
PSRSC16-FMC-M16	16	M16x1.5	12	21.0	26	10.7	24	GPN 11-0692
PSRSC16-FMC-M20	16	M20x1.5	12	21.0	26	10.7	24	GPN 11-0693
PSRSC20-FMC-M20	20	M20x1.5	12	21.5	29	14.5	26	GPN 11-0694
PSRSC25-FMC-M25	25	M25x1.5	14	26.5	35	18.0	33	GPN 11-0695
PSRSC32-FMC-M32	32	M32x1.5	15	30.8	42	24.6	40	GPN 11-0696
PSRSC40-FMC-M40	40	M40x1.5	16	31.5	52	32.7	50	GPN 11-0697
PSRSC50-FMC-M50	50	M50x1.5	16	35.0	58	37.7	58	GPN 11-0698
PSRSC63-FMC-M63	63	M63x1.5	20	38.8	70	49.0	70	GPN 11-0699

Material Matière Werkstoff	
Messing, vernickelt/ Brass, nickel plate	
Dichtung/Seal: PA6	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

mit integrierter Dichtung (bildlich nicht dargestellt)/
with integrated seal (not visually represented)

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	02.03.12	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	02.03.12	Title Titre Benennung	PSRSC...-FMC-... Verschraubung/Fitting			
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	11-0691-001-CSG		Format D.Size	A3
	Manchester	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228				Sheet Page Blatt	1 / 1	
	Trappes	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
	Tornesch	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						