

CATIA V5

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

-

Material
Matière
Werkstoff

Galvanisierter Stahl (GS)/
Galvanised steel (GS)


Mantel/Coating:
Galvanisierter Stahl (GS)/
Galvanised steel (GS)

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nennmass/ Nominal size	Aussendurchmesser/ Outer diameter ØD	Innendurchmesser/ Inner diameter Ød	Biegeradius/ Bend radius min. R	Projektnr./ Project no.
SCSB12	12	14.0	10.2	30	GPN 12-0852
SCSB16	16	17.5	13.0	40	GPN 12-0853
SCSB20	20	21.5	16.9	45	GPN 12-0854
SCSB25	25	26.0	21.1	55	GPN 12-0855
SCSB32	32	34.0	28.1	70	GPN 12-0856
SCSB40	40	43.5	37.6	80	GPN 12-0857
SCSB50	50	55.5	48.4	90	GPN 12-0858
SCSB63	63	64.0	57.5	115	GPN 12-0859

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

13.11.12

13.11.12

Schutzschlauch SCSB...
Protective conduit SCSB...

12-0852-001-CSG

**siehe Tabelle/
see table**

A3

1 / 1