

Produktinformation

03 05 200

Kombizange

DIN ISO 5746



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	03 05 200
EAN	4003773041146
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	324 g
Abmessungen	200 x 60 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 13,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm ²

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten