

Produktinformation

20 05 140

- Flache, kurze, breite Backen
- Greifflächen gezahnt
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Flachzange

DIN ISO 5745



Allgemein

Artikel-Nr.	20 05 140
EAN	4003773042464
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	136 g
Abmessungen	140 x 75 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Backenlänge	28,0 mm
Kopfbreite	15,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

