

Produktinformation

22 01 140

Rundzange

DIN ISO 5745

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	22 01 140
EAN	4003773022800
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	105 g
Abmessungen	140 x 78 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	28,0 mm
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000834
ETIM 6.0	EC000834
proficl@ss 6.0	AAA005c004
UNSPSC 13.1	27112125

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

