

Produktinformation

22 05 160

Rundzange

DIN ISO 5745

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	22 05 160
EAN	4003773042907
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	169 g
Abmessungen	160 x 82 x 49 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzendicke	3,0 mm
Backenlänge	30,0 mm
Kopfbreite	18 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000834
ETIM 6.0	EC000834
proficl@ss 6.0	AAA005c004
UNSPSC 13.1	27112125

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

