

## Produktinformation

**26 25 200**

### Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745



- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 26 25 200                  |
| EAN         | 4003773035039              |
| Zange       | verchromt                  |
| Kopf        | verchromt                  |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht     | 199 g                      |
| Abmessungen | 200 x 48 x 54 mm           |
| Norm        | DIN ISO 5745               |

#### Technische Attribute

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwert harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk)                      | 9,5 mm   |
| Spitzenbreite                                | 3,0 mm   |
| Spitzendicke                                 | 2,5 mm   |
| Greifflächenlänge                            | 23,0 mm  |
| Backenlänge                                  | 73,0 mm  |
| Kopfwinkel                                   | 40       |
| Kopfbreite                                   | 18 mm    |
| Form                                         | 2        |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| proficl@ss 6.0 | EAC420c044 |
| UNSPSC 13.1    | 27112134   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

