


Produktinformation

28 81 280

Montierzange

Mit Querprofilen

DIN ISO 5745



Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil

- Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform
- Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht
- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	28 81 280
EAN	4003773079422
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	250 g
Abmessungen	280 x 92 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	9,0 mm
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	70,0 mm
Kopfbreite	20,0 mm
Greifflächenlänge	20 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAB966c007
UNSPSC 13.1	27112108

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

