

Produktinformation

29 21 160

- Greifflächen kreuzgezahnt
- Flach-runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Telefonzange

DIN ISO 5745



Allgemein

Artikel-Nr.	29 21 160
EAN	4003773043454
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	112 g
Abmessungen	160 x 71 x 48 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	2
Backendicke (am Gelenk)	9,0 mm
Spitzenbreite	2,0 mm
Spitzendicke	2,0 mm
Backenlänge	54,0 mm
Kopfbreite	14,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC010c041
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten