

Produktinformation

30 33 160

Langbeckzange

DIN ISO 5745



- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	30 33 160
EAN	4003773043539
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	111 g
Abmessungen	160 x 50 x 32 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	3
Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzenbreite	5,0 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	41,0 mm
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten