

Produktinformation

30 35 140

Langbeckzange

DIN ISO 5745

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	30 35 140
EAN	4003773043102
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	102 g
Abmessungen	140 x 53 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	3
Backendicke (am Gelenk)	8,0 mm
Spitzenbreite	4,0 mm
Spitzendicke	2,0 mm
Backenlänge	37,5 mm
Kopfbreite	15,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten