

Produktinformation

30 36 160

Langbeckzange

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	30 36 160
EAN	4003773002123
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	141 g
Abmessungen	160 x 60 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Form	3
Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzenbreite	5,0 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	41,0 mm
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten