

Produktinformation

30 35 160

Langbeckzange

DIN ISO 5745

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	30 35 160
EAN	4003773035084
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	146 g
Abmessungen	160 x 57 x 54 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	3
Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzenbreite	5,0 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	41,0 mm
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

