


Produktinformation

38 95 200

Mechanikerzange

DIN ISO 5745



- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange)
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	38 95 200
EAN	4003773017233
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	207 g
Abmessungen	200 x 55 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	9
Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	73,0 mm
Kopfbreite	17,5 mm
Kopfwinkel	45

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

