

Produktinformation

46 13 A0

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 A

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gerade Spitzen
- DIN 5254 A; gerade Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM Ø

Allgemein

Artikel-Nr.	46 13 A0
EAN	4003773017417
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	93 g
Abmessungen	140 x 71 x 11 mm
Norm	DIN 5254 A

Technische Attribute

Form	1
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 3 – 10 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 0,9 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten