

Produktinformation

46 20 A61

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Spitzen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



Ø 90°

Allgemein

Artikel-Nr.	46 20 A61
EAN	4003773025030
Zange	schwarz pulverbeschichtet
Gewicht	1.826 g
Abmessungen	580 x 151 x 17 mm
Norm	DIN 5254 B

Technische Attribute

Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 252 – 400 mm
Form	2
Spitzen (Durchmesser)	4,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten