

Produktinformation

46 31 A42

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

45° gewinkelt

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, aber 45° gewinkelt
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM Ø 45°

Allgemein

Artikel-Nr.	46 31 A42
EAN	4003773067030
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	524 g
Abmessungen	310 x 123 x 52 mm

Technische Attribute

Form	3
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 85 – 140 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 3,2 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten