

Produktinformation

70 07 180

Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Facette
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	70 07 180
EAN	4003773018179
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	269 g
Abmessungen	180 x 62 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten