

Produktinformation

74 01 140

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	74 01 140
EAN	4003773039747
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	131 g
Abmessungen	140 x 52 x 15 mm
Norm	DIN ISO 5749
Technische Attribute	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,1 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

