

## Produktinformation

# 88 01 400

## KNIPEX Alligator® XL

Rohr- und Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Der Klassiker auch in 400 mm Länge
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen; besonders geeignet für den Außenbereich
- 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2", optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 88 01 400                                |
| EAN         | 4003773075844                            |
| Zange       | schwarz atramentiert                     |
| Kopf        | poliert                                  |
| Griffe      | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 1.225 g                                  |
| Abmessungen | 400 x 75 x 20 mm                         |
| Norm        | DIN ISO 8976                             |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112111   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten