

Produktinformation

95 17 500

Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Kurze Bauweise, Länge nur 500 mm
- Geringes Gewicht, hohe Übersetzung
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Messerkopf: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Schenkel: Aluminium-Rohr, hochfest

Allgemein

Artikel-Nr.	95 17 500
EAN	4003773026785
Kopf	poliert
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	1.477 g
Abmessungen	500 x 175 x 41 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	150 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 27 mm
AWG	5 / 0
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

