

Produktinformation

97 22 240

Crimpzange



- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest

Allgemein

Artikel-Nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	280 g
Abmessungen	240 x 115 x 25 mm


Technische Attribute

Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




97 21 215



97 21 215 B

97 21 215 B 97 21 215 B 97 21 215 B 97 21 215 B



97 21 215 B 97 21 215 B



97 21 215 B