

Produktinformation

98 25 02 SLS

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profileschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein

Artikel-Nr.	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	98 g
Abmessungen	212 x 123 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Größe	PZ/S 2
Klingenlänge	100 mm
Grifflänge	118 mm
unisolierter Klingenlänge	18 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.

