



BH13000L

Podnośnik długi 3T do pojazdów wysokopodwoziowych



DANE PRODUKTÓW

- Zaprojektowany do podnoszenia pojazdów z napędem na 4 koła, vanów, ciągników rolniczych, minibusów, kamperów, dzięki długiemu siodłu (1,270mm) podnoszonemu na wysokość 800mm
- Wysokość podjazdu: 130mm Max wysokość: 800mm
- Długie siodło 1270mm zwiększa zasięg podnośnika
- Duży, okrągły pedał do szybkiego podnoszenia - bezpieczny i wygodny w użyciu
- Dwa cylinderki tłoczące zmniejszają niezbędną ilość ruchów aż o 50%
- Pokrywa ochronna, która chroni tłoki i sprężynę zmniejsza ryzyko uszkodzenia spowodowane przez kurz i brud
- Siodło pokryte gumą chroni powierzchnię i zabezpiecza przed wyslizgnięciem
- Stalowe kółka pokryte PU zapewniają zarówno trwałość jak i cichą obsługę
- Kompozytowy, profilowany uchwyt dla większego komfortu i dostępności
- Certyfikowany do 2006/42/EC + BS EN1494

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt										
BH13000L	3000 kg	130 mm	800 mm	1370 mm	20	120 mm	x	X	1310 x 530 x 1370 mm	102 kg

Follow the Fish!

