



BH4S

Podnośnik butelkowy



DANE PRODUKTÓW

- Mocna obudowa zapewnia większą trwałość i zapobiega wyciekom oleju
- Stalowa powierzchnia dolnej podstawy zapewnia dużą odporność na zużycie i uderzenia
- Ciepłnie utwardzony tłok podnoszący i śruba przedłużająca umożliwia precyzyjną regulację wysokości
- Wyżłobiona nakrętka zapewnia bezpieczne umocowanie
- Zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu wysunięciu, które mogłoby uszkodzić tłok
- Temperatura środowiska pracy: -20 do 70°C
- Certyfikat CE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt							
BH4S2	2000 kg	168 mm	316 mm	93 mm	83 mm	180 mm	2,0 kg
BH4S4	4000 kg	188 mm	363 mm	100 mm	91 mm	190 mm	2,8 kg
BH4S6	6000 kg	207 mm	402 mm	114 mm	96 mm	215 mm	3,7 kg
BH4S8	8000 kg	222 mm	447 mm	120 mm	103 mm	230 mm	4,8 kg
BH4S12	12000 kg	227 mm	457 mm	135 mm	117 mm	235 mm	6,0 kg
BH4S20	20000 kg	235 mm	445 mm	153 mm	145 mm	240 mm	8,6 kg
BH4S50	50000 kg	280 mm	450 mm	220 mm	315 mm	240 mm	26,05 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com