

FK-783

Technische Daten | Technical Data

Gesamtlänge Overall Length	19,20 mm
Maximaler Hub Maximum Travel	2,70 mm
Hub bis Schaltpunkt Travel to Switch Point	0,80 - 1,10 mm
Federkraft am Schaltpunkt Spring Force at Switch Point	1,0 N
Typischer Kontaktwiderstand Typical Contact Resistance	≤ 100 mΩ bei 2-4 VDC / 100 mA
Nennstrom Current Rating	200 mA / 35 VDC
Isolationswiderstand Insulation Resistance	10 ⁸ Ω
Temperaturbereich Temperature range	-30 - 105°C
Mechanische Lebensdauer Mechanical Life Time	500.000 Zyklen Cycles

FK-783

