

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, z uszczelką płaską NBR beżowy
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1726 176 03

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	43 1726 176 03
Konstrukcja złączy	Złącze żeńskie (do montażu panelowego)
System blokady złączy	śruba centralna
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki IP65 z uszczelką, patrz akcesoria
Przekrój przewodu	0,34-1,50 mm ²
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	z uszczelką płaską NBR beżowy
Waga (gr)	30.71
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	2,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ni (nikiel)
REACH SVHC	CAS-119-47-1 (2,2'-Methylenbis) CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	417c1def-9bfe-479c-8ebe-e4a6d8d1e6c0