



GRAPHITE

NEO
TOOLS

ELEKTRONARZĘDZIA

POWER TOOLS / ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ

2025



Katalog elektronarzędzi 2025 Catalogue of power tools 2025

Szanowni Państwo,

Z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie naszego katalogu produktowego, zawierającego elektronarzędzia. Głęboko wierzymy, że po raz kolejny spotka się on z Państwa uznaniem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ta publikacja była przyjaznym i skutecznym narzędziem w Państwa rękach.

Z życzeniami powodzenia w biznesie,

Dear Customers,

It is with great satisfaction that we present to you the new edition of our product catalogue containing power tools. We firmly believe that it will once again meet with your appreciation. We have done our best to make this publication a user-friendly and effective tool in your hands.

Good luck in business,

Piotr Potowski
Dyrektor Generalny
General Manager

A blue ink handwritten signature, likely of Piotr Potowski, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.



UŁATWIAMY ŻYCIE LUDZIOM, KTÓRZY UŻYWAJĄ NARZĘDZI.
WE MAKE LIFE EASIER FOR PEOPLE WHO USE TOOLS.
ОБЛЕГЧАЕМ ЖИЗНЬ ВСЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ.



UPRASZCZANIE
SIMPLE
СПРОЩЕННЯ

Maksymalne uproszczenie wszelkich podejmowanych działań poprzez kulturę poszukiwania prostszych rozwiązań.
Maximum simplification of any action taken through a culture of seeking simpler solutions and openness to a certain level of risk and imperfection.
Максимальне спрощення всіх дій, що здійснюються через культуру пошуку більш простих рішень.

OTWARTOŚĆ
OPEN
ВІДКРИТІСТЬ

Otwarta komunikacja budowana poprzez otwarty styl zarządzania, wspierana żywą kulturą informacji zwrotnej.
Open communication in the team built through an open management style, supported by a vibrant culture of feedback.
Відкрите спілкування, засноване на відкритому стилі управління, що підтримується живою культурою зворотного зв'язку.

RÓŻNORODNOŚĆ
DIVERSE
РІЗНОМАНІТНІСТЬ

Zróżnicowanie pod każdym względem, zarówno w zakresie działań biznesowych jak i zespołu.
Diversity in every aspect, either in terms of business activities or team.
Різноманітність в усіх відношеннях, як у бізнесі, так і в команді.

ELASTYCZNOŚĆ
AGILE
ГНУЧКІСТЬ

Dostosowanie się do otoczenia i orientacja na faktyczne i aktualne potrzeby rynku.
Agile, adaptation to the environment and orientation to the current and actual market needs.
Адаптація до середовища та орієнтація на реальні та поточні потреби ринку.



40

Działamy na ponad 40 rynkach zagranicznych.

We operate on over 40 foreign markets.

Ми працюємо на понад 40 іноземних ринках.

Klienci to siła napędowa naszej firmy. Współpracujemy z 4000 partnerów handlowych na całym świecie.

Our customers drive the operations of our Company. We cooperate with 4,000 business partners around the world.

Клієнти є рушійною силою нашої компанії.

Ми працюємо з 4000 торговими партнерами по всьому світу.



4 000

Nasza oferta produktowa to ponad 7200 pozycji asortymentowych.

Our product portfolio covers over 7200 articles.

Наше предложение включает около 7200 ассортиментных позиций.



7 200

Zarządzamy portfelem 5 marek produktowych: NEO TOOLS, GRAPHITE, VERTO, TOPEX, TOP TOOLS.

We manage a portfolio covering 5 product brands: NEO TOOLS, GRAPHITE, VERTO, TOPEX, TOP TOOLS.

Ми управляємо портфоліо з 5 брендів продукції: NEO TOOLS, GRAPHITE, VERTO, TOPEX, TOP TOOLS.



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY

ENERGY+
system
NEO TOOLS GRAPHITE

NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY



TÜV ISO 9001:2015

Nasz system zarządzania jakością w Dziale Technicznym posiada certyfikat zgodności z jedną z najważniejszych norm dotyczących kontroli jakości ISO 9001:2015.


Our Quality Management System implemented within the Technical Department has been certified as compliant with one of the most important standards pertaining to quality inspection, namely ISO 9001:2015.

Наша система управління якістю в технічному відділі має сертифікат відповідності одному з найважливіших стандартів контролю якості ISO 9001:2015.

Wyróżnia nas jakość. Nasze laboratorium prowadzi ponad 100 różnych badań jakościowych opartych o Normy Europejskie dla około 300 grup produktowych.

Quality is what distinguishes us from others. Our laboratory carries out more than 100 different qualitative tests based on European standards, covering approximately 300 product groups.

Якість виділяє нас. Наша лабораторія проводить понад 100 різних тестів якості на основі європейських стандартів для приблизно 300 груп продукції.



Ponad 600 naszych pracowników dba o właściwy poziom obsługi naszych partnerów handlowych.

More than 600 of our employees care for the right level of our business partner service level.

Наші понад 600 співробітників забезпечують належний рівень обслуговування наших ділових партнерів.

Biznes nie kończy się na realizacji zamówienia. Stałą dostępność części zamiennych do naszych produktów oraz profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia GTX Service.

Business does not end with order fulfillment. Ongoing availability of spare parts for our products, and professional warranty and non-warranty services are provided by GTX Service.

Бізнес не закінчується виконанням замовлення. Постійна наявність запчастин для нашої продукції та професійне гарантійне та післягарантійне обслуговування забезпечує GTX Service.





GTX SERVICE
CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS



gtxservice.com

NEO
TOOLS

GRAPHITE

VERTO

Obsługą posprzedażową wszystkich produktów zawartych w katalogu zajmuje się firma GTX Service. Oferta dostępna w 7 krajach: Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Słowenia, Rumunia.

After-sales service for all products in the catalogue is provided by GTX Service. Offer available in 7 countries: Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Romania.

Гарантійне обслуговування всіх товарів, що входять до каталогу, забезпечує GTX Service. Пропозиція доступна в 7 країнах: Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Словенія, Румунія.

CZĘŚCI ZAMIENNE / SPARE PARTS / ЗАПЧАСТИНИ



Zapewniamy dostępność priorytetowych części zamiennych. Ponad 130 tysięcy SKU dostępnych od ręki! Kupisz je na stronie gtxservice.com

We ensure the availability of priority spare parts. More than 130,000 SKUs available from stock! Buy them at gtxservice.com

Забезпечуємо наявність пріоритетних запчастин. Понад 130 000 артикулів доступні відразу! Ви можете придбати їх на gtxservice.com

NAPRAWY POGWARANCYJNE / POST-WARRANTY REPAIRS / ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ



Dla produktów z katalogu zapewniamy naprawę także w okresie pogwarancyjnym. Nawet do 10 lat od zakupu. Naprawę zlecisz na stronie gtxservice.com

For the products in the catalogue, we also provide repairs during the post-warranty period. Even up to 10 years after purchase. Request a repair at gtxservice.com

Для товарів з каталогу ми також здійснюємо ремонт в післягарантійний період. До 10 років з моменту покупки. Замовити ремонт можна на gtxservice.com



gtxservice.com

OFERTA SERWISOWA GTX SERVICE TO TAKŻE SZANSA NA WSPARCIE TWOJEGO BIZNESU

- Poszerzenie Twojej oferty o usługi serwisowe bez posiadania własnego serwisu
- Sprzedaż części zamiennych bez posiadania magazynu części
- Budowa lojalności Twoich Klientów

Wszystko wygodnie dzięki Strefie B2B GTX Service.

THE GTX SERVICE OFFER IS ALSO AN OPPORTUNITY TO SUPPORT YOUR BUSINESS

- expanding your offerings to include maintenance services without having your own service centre
- sale of spare parts without having a parts warehouse
- building your customer loyalty

All conveniently thanks to the B2B zone of GTX Service.

ПРОПОЗИЦІЯ GTX SERVICE – ЦЕ ТАКОЖ ШАНС ПІДТРИМУВАТИ ВАШ БІЗНЕС

- Розширення пропозиції послугами без власної служби
- Продаж запчастин без наявності складу запчастин
- Створення лояльності ваших клієнтів

Все зручно завдяки GTX Service B2B Zone.



Dołącz do nas
Join us
Приєднуйтесь до нас

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA / ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY / ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Oferując usługi serwisowe redukujesz ślad węglowy i pomagasz naszej Planecie. Dzięki naprawom zgłoszonym przez Naszych Partnerów w **2024** zmniejszyliśmy ślad węglowy o **1359 ton**

By offering maintenance services you reduce your carbon footprint and help our Planet. Thanks to the repairs reported by our partners in **2024**, we reduced our carbon footprint by **1359 tonnes**

Пропонуючи послуги, ви зменшуєте свій вуглецевий слід і допомагаєте нашій планеті. Завдяки ремонтам, про які повідомляють наші партнери, у **2024** році ми зменшили наш вуглецевий слід на **1359 тонн**



gtxservice.com

GRAPHITE

to...

- szeroki asortyment wysokiej jakości elektronarzędzi i akcesoriów dla niezależnych oraz przedsiębiorczych użytkowników
- ważny i wiodący element marki stanowi system Energy+
- produkty z optymalnym zestawem cech: wytrzymałe, ergonomiczne, o mocnych silnikach

is...

- wide range of quality power tools and accessories for independent and enterprising users
- an important and leading element of the brand is the Energy+ System
- products with optimum set of features: durable, ergonomic, with powerful motors

це...

- широкий асортимент високоякісних електроінструментів і аксесуарів для незалежних і підприємців
- важливим та провідним елементом бренду є система Energy +
- продукти з оптимальним набором якостей: міцні, з потужними двигунами та ергономічною конструкцією

ZAPRASZAMY NA KANAŁY MARKI GRAPHITE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

COME AND BROWSE GRAPHITE SOCIAL MEDIA CHANNELS

ЗАПРОШУЄМО НА КАНАЛИ МАРКИ GRAPHITE У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



GRAPHITE



Informacje o nowościach
produktowych, porady oraz VIDEO

Information on new products,
advice and VIDEOS

Інформація про нові продукти,
події, поради та відео

graphite.pl



3
YEARS
WARRANTY

to...

- wysokiej klasy specjalistyczne i popularne narzędzia ręczne i elektronarzędzia dla profesjonalistów, wymagających użytkowników oraz osób realizujących różne prace w domu
- w skład marki wchodzi wiele kategorii produktowych
- główne filary marki stanowi kategoria moto oraz BHP
- NEO Tools rozwija się również w zupełnie nowych obszarach, które idealnie wpisują się w męski świat
- marka pomaga realizować zarówno ciężkie zadania jak i swoje pasje
- w produkcji wykorzystane są najnowsze technologie i materiały
- 25 lat gwarancji* jakości i niezawodności

is...

- high-quality specialist and popular hand tools and power tools for professionals, demanding users and those who perform various works at home
- the brand includes many different product categories
- the main categories of the brand are Moto and OHS
- NEO Tools is also expanding in completely new areas that perfectly fit the male world
- the brand helps to perform both difficult tasks and fulfil one's passions
- in the production we use the latest technologies and materials
- 25 years of quality and reliability guarantee*

це...

- висококласний спеціальний і популярний ручний і електроінструмент для професіоналів, вимогливих користувачів і людей, які виконують різноманітну роботу вдома
- бренд включає в себе багато товарних категорій
- основними стовпами бренду є категорії „мото” та охорона праці
- NEO Tools також розвивається в абсолютно нових напрямках, які ідеально вписуються в чоловічий світ
- бренд допомагає реалізовувати як свою професійну працю, так і свої хобі
- у виробництві використовуються новітні технології та матеріали
- 25 років гарантії* якості та надійності



@NEOTOOLS



Informacje o nowościach produktowych, wydarzeniach, konkursy, porady oraz video

Information about novelities, events, competitions, tips and videos

Інформація про нові продукти, події, конкурси, поради та відео



@NEOTOOLSOFFICIAL



VIDEO produktowe, porównania i testy produktów w wielu wersjach językowych

Product related VIDEOS, product comparisons and tests in multiple language versions

ВІДЕО про продукцію, порівняння продукції та тести на декількох мовах



@NEOTOOLSOFFICIAL





Marki Graphite i NEO TOOLS oferują 3 lata gwarancji dla firm i klientów indywidualnych na elektronarzędzia, urządzenia, akumulatory, ładowarki.

Graphite and NEO TOOLS brands offer a 3-year warranty for companies and individual customers on power tools, appliances, batteries, chargers.

Торгові марки Graphite i NEO TOOLS пропонують компаніям і приватним клієнтам 3 роки гарантії на електроінструменти, пристрої, акумулятори та зарядні пристрої.




Marki Graphite i NEO TOOLS zapewniają dostęp do szerokiej oferty elementów zamiennych oraz kompleksowego serwisu posprzedażowego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Graphite and NEO TOOLS brands provide access to wide range of spare parts and comprehensive after-sales service during the warranty and post-warranty period.

Торгові марки Graphite i NEO TOOLS забезпечують доступ до широкого асортименту запчастин і комплексне післягарантійне обслуговування протягом гарантійного та післягарантійного періоду.

ENERGY+
system



NEO GRAPHITE
TOOLS

System Energy+ to linia produktów zasilanych akumulatorami tego samego typu. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość dowolnej konfiguracji zestawu produktów i doboru optymalnej ilości potrzebnych akumulatorów.

Energy+ System is the range of products powered with batteries of the same type. This solution allows to configure set of products at will and choose optimal number of required batteries.

Система Energy+ це лінійка продуктів з живленням від акумуляторних батарей одного і того ж типу. Завдяки такому рішення можна вільно конфігурувати набір продуктів і підбирати оптимальну кількість необхідних акумуляторів.

JEDEN akumulator
WIELE możliwości

ONE battery
MANY possibilities

ОДНА акумуляторна батарея
БЕЗЛІЧ можливостей



**SILNIK BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS MOTOR
БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН**

ZALETY URZĄDZEŃ Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI:

- większa moc w bardziej zwartej, kompaktowej konstrukcji
- wysoki moment obrotowy już przy minimalnych obrotach
- precyzyjne, elektroniczne sterowanie prędkością silnika
- utrzymanie prędkości pracy silnika także pod obciążeniem

ADVANTAGES OF DEVICES WITH BRUSHLESS ENGINES:

- higher power in a compact construction
- high torque already at minimal rpm
- precise, electronic motor speed control
- keep stable motor speed also under load

ПЕРЕВАГИ ПРИСТРОЇВ З БЕЗЩІТКОВИМИ ДВИГУНАМИ:

- більше потужності в більш компактній, короткій конструкції
- найвищий крутний момент навіть на мінімальних обертах
- точне електронне регулювання обертів двигуна
- збереження робочої швидкості навіть під навантаженням

ZALETY SYSTEMU 36V ENERGY+

- moc urządzeń sieciowych przy zachowaniu mobilności urządzeń akumulatorowych
- kompatybilność z akumulatorami Energy+ 18V
- możliwość dostosowania wagi urządzenia poprzez wybór odpowiedniej pojemności akumulatorów

ADVANTAGES OF ENERGY+ 36V SYSTEM

- power of corded and mobility of cordless devices
- compatibility with Energy+ 18V batteries
- the ability to adjust the weight of the device by choosing the appropriate battery capacity

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ 36V ENERGY+

- потужність мережевих пристроїв при збереженні мобільності пристроїв, що живляться від батарей
- сумісний з батареями Energy+ 18V
- можливість регулювати вагу пристрою шляхом вибору відповідної ємності акумулятора



**ENERGY+
36V SYSTEM**

Szlifierka kątowa

Angle grinder / Шлифмашина кутова / Polizor unghiular / Sarokcsiszoló / Smerigliatrice angolare / Meuleuse d'angle / Winkelschleifer / Машина шлифовальная угловая / Úhlová bruska / Uhlová brúška / Kutna brusilica / Kampinis šlifjuoklis / Leŋka slipmašina / Kotni brusilnik / Ёглошлайф / Ugaona brusilica / Γωνιακό τριβείο / Versteekschuurmachine / Disco de limar p. cantos / Amoladora angular / Nurklihvija

Ref. 59G063



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	750 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	115 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	12 000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062024336

Ref. 59G175



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	750 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	3000-12000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5907558480740

Ref. 59G087



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	12 000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062024343

Ref. 59G187



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	3000-12000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062034649

Ref. 04-716



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1000 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	3000-12000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5907558465303

Ref. 59G110



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1100 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	11000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062022356

Szlifierka kątowa

Angle grinder / Шлифмашина кутова / Polizor unghiular / Sarokcsiszoló / Smerigliatrice angolare / Meuleuse d'angle / Winkelschleifer / Машина шлифовальная угловая / Úhlová bruska / Uhllová brúška / Kutna brusilica / Kampinis šlifjuoklis / Leŋka slipmašina / Kotni brusilnik / Ёглошлайф / Ugaona brusilica / Γωνιακό τριβείο / Versteckschuurmachine / Disco de limar p. cantos / Amoladora angular / Nurklivija

Ref. 59G220



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	3000-11000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062034670

Ref. 59G188



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	3000-11000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062063885

Ref. 59G208



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2600 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	230 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	6500 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062034663

Ref. 59G088



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	11000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062063878

Ref. 59G207



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2350 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	230 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	6500 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062034656

Ref. 04-715



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	3000 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	230 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	6600 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5907558498202

Szlifierka prosta

Straight grinder / Шліфмашинка пряма / Polizor simplu / Egyenes csiszológép / Smerigliatrice assiale / Meuleuse droite / Schleifmaschine gerade / Машина шлифовальная прямая / Přímá bruska / Jednoduchá brúska / Jednostavna brusilica / Tiesinis šlifjuoklis / Taisna slīpmašīna / Premi brusilnik / Обикновен шлайф / Obična brusilica / Ευθύς λειαντήρας / Rechte schuurmachine / Disco de limar reto / Amoladora recta / Lihtlihvija

Ref. 59G071



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	710 W
prędkość obrotowa	rotational speed	12000-28000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	6 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062004642

Polerka

Polisher / Машина полирувальна / Dispozitiv şlefuire / Polírozógép / Lucidatrice / Polisseuse / Poliermaschine / Машина полировальная / Leštička / Brúska excentrická / Polir aparat / Poliruoklis / Pulētājs / Polirka / Машина за полиране / Polir aparat / λειαντήρας / Polijstmachine / Aparelho polidor / Pulidora / Poleerimisvahend

Ref. 04-700



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	710 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	2000-4600 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5907558467994

Ref. 04-701



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	150 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	600-3000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
długość przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558498196



Wiertarko-wkrętarka sieciowa

Electric drill driver / Дриль-шурбоверт зротоваий / Bormasina – surubelñita, de retea / Hálózati fúrócsavarozó / Trapano avvitatore / Perceuse/visseuse / Netzbohrschrauber / Дрель-шурповерт сетевая / Síťová vrtačka / šroubovák / Síťový vrtací skrutkovač / Elektrická bušilica izvijač / Elektrinis gręžtuvas – suktuvas / Elektrotikla urbjašišina-skrųvgriezis / Električni vrtalnik-vijačnik / Προβουεν ηλεκτρικης винтоверт / Električna bušilica-odvijač / Καλωδιακό δραπανοκατασβιβο / Boor-draaimachines / Berbequim/aparafusado / Taladrado atomillador eléctrico / Elektritrell-kruvikeeraja

Ref. 58G793



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	300 W
zakres uchwytu szybkoomocującego	scope of quick-action chuck	10 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	
bieg I	gear I	0-400 min ⁻¹
bieg II	gear II	0-1600 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087805

Ref. 58G794



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	520 W
uchwyt	chuck	1/4"
prędkość obrotowa	rotational speed	0-4200 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062024251

Wiertarka udarowa

Impact drill / Дриль ударний / Perforator de lovit / Útvefúró / Trapano traforatore / Perceuse à choc / Bohrerhammer / Дрель ударная / Příkladová vrtačka / Příkladová vrtačka / Udarma bušilica / Gręztuvas su kalimu / Sitiena urbjmašina / Udarni vrtalnik / Бормашина ударна / Udarma busilica / Κρουστικό δράπανο / Slagboommachine met gereedschapsset / Berbequim de impacto / Taladro de impacto / Löökdrell

Ref. 58G725



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	550 W
zakres uchwytu	scope chuck	1.5 - 13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-3000 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	3 m
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	25/10/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062024268



Ref. 58G726



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	650 W
zakres uchwytu	scope chuck	1.5 - 13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-3000 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	3 m
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	28/10/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062024275

Ref. 58G728



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	850 W
zakres uchwytu	scope chuck	1.5 - 13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-3000 min ⁻¹
długość przewodu	cable length	3 m
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	32/13/13 mm
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062024299

Wiertarka udarowa

Impact drill / Дриль ударный / Perforator de lovit / Útvefúró / Trapano traforatore / Perceuse à choc / Bohrhämmer / Дрель ударная / Priklepová vrtačka / Priklepová vřtačka / Udarma buřilica / GręŹtuvas su kalimu / Sitiena urbjařina / Udarni vrtnik / Бормашина ударна / Udarma busilica / Κρουστικό δράπανο / Slagboormachine met gereedschapsset / Berbequim de impacto / Taladro de impacto / Löökdrell

Ref. 58G722



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1050 W
zakres uchwyty	scope chuck	1.5 - 13 mm
predkoř obrotowa	rotational speed	
bieg I	gearI	0-1100 min ⁻¹
bieg II	gearII	0-3000 min ⁻¹
długoř przewodu	cable length	3 m
maks. řrednica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	40/13/16 mm
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062024251

Ref. 58G712



DWA BIEGI
MECHANICZNE
TWO MECHANICAL
GEARS

Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1050 W
zakres uchwyty	scope chuck	3 - 16 mm
predkoř obrotowa	rotational speed	
bieg I	gearI	0-900 min ⁻¹
bieg II	gearII	0-2500 min ⁻¹
długoř przewodu	cable length	3 m
maks. řrednica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	40/16/20 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062000446

Klucz udarowy

Impact wrench / Мутрове́рт ударный / Cheie cu percúte / Útvecsavarozó / Avvitatore ad impulsi / Clef à chocs / Schlagschlüssel / Ключ ударный / Rázový utahovák / Priklepový klíč / Udarni ključ / Atskėlimo plaktukas / Sitama atslėga / Udarni vijačnik / Ударен ключ / Pneumatski ključ / Κλειδί κρούσης / Slagmoersleutel / Chave de impacto / Llave de impacto / Löökvõti

Ref. 04-719



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	450 W
maksymalna częřotliwość udu	max impact frequency	4000 BPM
predkoř obrotowa	rotational speed	0-3000 min ⁻¹
uchwyty narzędziowy	tool holder	1/2"
maks. moment obrotowy (dokręcanie)	max. torque (tightening)	180 Nm
maks. moment obrotowy (odkręcanie)	max. torque (unscrewing)	350 Nm
długoř przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558477061

Ref. 04-720



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1020 W
maksymalna częřotliwość udu	max impact frequency	4000 BPM
predkoř obrotowa	rotational speed	0-2600 min ⁻¹
uchwyty narzędziowy	tool holder	1/2"
maks. moment obrotowy (dokręcanie)	max. torque (tightening)	700 Nm
maks. moment obrotowy (odkręcanie)	max. torque (unscrewing)	950 Nm
długoř przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558483673

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY

NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY

Młotowiertarka

Rotary hammer drill / Перфоратор / Maşină de găurit cu percucie / Fúrókalapács / Martello perforatore / Perceuse-marteau / Hammerbohrmaschine / Перфоратор / Vrtací kladivo / Vrtacie kladivo / Čekič-bušilica / Perforatorius / Perforators / Vrtalno kladivo / Бормашина ударна / Buşilica sa чекићем / Σφύρα / Boorhamer / Martelo-Berbequim / Martillo-taladro / Lööktrell

Ref. 58G537



SDS PLUS

4 FUNKCJE
4 FUNCTIONS

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	710 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	0-1350 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5500 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	2.6 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	30/13/24 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062073082

Ref. 58G538



SDS PLUS

4 FUNKCJE
4 FUNCTIONS

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	800 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	0-1350 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5500 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	2.8 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	30/13/26 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062073082

Ref. 58G539



SDS PLUS

4 FUNKCJE
4 FUNCTIONS

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	0-900 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5300 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	3.4 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/ betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	30/13/30 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062073099

Ref. 04-723



SDS PLUS

4 FUNKCJE
4 FUNCTIONS

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	0-1200 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5000 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	3.5 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/ betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	30/13/28 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558477184

Młot udarowy

Hammer drill / Перфоратор / Ciocan rotopercutor / Vésőkalapács / Martello demolitore / Marteau à chocs / Schlaghammer / Περφορατορ / Bouraçi kladivo / Příklepové kladivo / Udarni čekić / Atskėlimo plaktukas / Triecienveseris / Udarno kladivo / Κεραμαχ / Udarni čekić / Σφύρα / Slaghamer / Martelo de impacto / Martillo de percusión / Puurvasar

Ref. 58G860




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	980 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	3850 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	4 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	40/13/28 mm
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062073068

Ref. 58G874



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1250 W
uchwyt	chuck	SDS MAX
prędkość obrotowa	rotational speed	450 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	2800 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	10 J
maks. średnica wiercenia w betonie	max. concrete drilling diameter	40 mm
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062588746

Ref. 58G862



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1500 W
uchwyt	chuck	SDS PLUS
prędkość obrotowa	rotational speed	750 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	3200 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	4.5 J
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	36/13/28 mm
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062588623



Młot wyburzeniowy


Demolition hammer / Молоток відбійний / Ciocan demolator / Bontókalapács / Martello demolitore / Marteau de démolition / Abbruchhammer / Перфоратор-бетонолом / Bourací kladivo / Búracie kladivo / Čekič za lomljenje / Atskelimo plaktukas / Betona laužnis / Rušilno kladivo / Кърмач / Čekič za rušenje / Σφύρα / Slagmoer / Martelo de demolição / Martillo picador / Piikvasar

Ref. 58G877



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1300 W
uchwyt	chuck	SDS MAX
częstotliwość uderu	impact frequency	2400 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	20 J
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062071194

Ref. 58G868



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1700 W
uchwyt	chuck	HEX 30 mm
częstotliwość uderu	impact frequency	1500 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	45 J
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062071217

Wiertnica diamentowa

Core drill / Дриль алмазного свердління / Maşină de găurit cu carotă diamantată / Gyémánt magfúró / Trapano a corona / Foreuse diamant / Diamant-Kernbohrmaschine / Алмазная коронка / Diamantová jádrová vrtačka / Korunková vrtačka / Jezgrena bušilica / Deimantinis gręžimo įrenginys / Urbšanas iekārta ar dimanta serdi / Diamantni vrtnalnik / Диамантено-пробивна машина / Jezgrena dijamantska bušilica / Δράπανο διαμαντοκόρωνας / Diamantboor / Perforadores com broca de diamante / Taladro de diamante / Teemantpuur

Ref. 58G540



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	0-2000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	1 1/4"
maks. średnica wiercenia	max. drilling diameter	180 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062085580



Odkurzacz przemysłowy

Industrial vacuum cleaner / Πυλινος προμυςλνοου / Aspirator industrial / Ipari porszivo / Aspiratore industriale / Aspirateur industriel / Industriestaubsauger / Пылесос промьшленньй / Průmyslový vysavač / Priemyselný vysávač / Pramoninis dulkių siurblys / Rūpnieciskais putekšsūcējs / Industrijski sesalnik / Промушлена прахосмукачна / Industrijski usisivač / Βιομηχανική ηλεκτρική ασούνα / Industriële stofafzuiger / Aspirador industrial / Aspirador industrial / Toöstuslik imur

Ref. 04-738



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1400 W
pojemnosć calkowita zbiornika	total tank capacity	30 l
długość węza ssącego	suction hose length	1,5 - 4,5 m
średnica węza ssącego	suction hose diameter	32 mm
maksymalna moc dodatkowego urządzenia	maximum power of additional device	2000 W
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558483079

Ref. 04-739



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
pojemnosć calkowita zbiornika	total tank capacity	35 l
długość węza ssącego	suction hose length	1,5 - 4,5 m
średnica węza ssącego	suction hose diameter	35 mm
maksymalna moc dodatkowego urządzenia	maximum power of additional device	1800 W
długość przewodu	cable length	4 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558483178

Worki do odkurzacza


Vacuum cleaner bags / Μιςκνι do πυλινου / Saci pentru aspiratori de praf / Porzák porszivoáz / Sacchetti per aspirapolvere / Sacs aspireur / Staubsaugerbeutel / Μεςκνι-πυλεςβορνικν / Sácky do vysavače / Vrečka do vysávača / vrečice za usisavač / Maišeliai dulkių siurbliui / Putekšsūcēja maisini / Vreče za sesalnik / Topbi za прахосмукачки / Vakuuť kese / Σάκοι συλλογής ακόνης / Zakken voor zwaar afval, super sterk / Sacos de aspirador / Bolsas para aspirador / Tolmuimejakotid

Ref. 04-738-145



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	04-738
ilość szt	quantity pcs	5
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5907558483178

Ref. 04-739-145



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	04-739
ilość szt	quantity pcs	5
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5907558413618

Filtr harmonijkowy

Pleated filter / Фильтр кишеньковий / Filtru în formă de armonică / Szűrőpatron / Filtro a fisarmonica / Filtre accordéon / Faltenfilter / Фильтр гофрированный / Skládany filter / Harmonikov filter / Preklopni filter / Gofruotas filtras / Vļņņots filtrs / Filter harmonika / Ηαγνάτ φίλτρη / Harmonika filter / Φίλτρο πλνέ / Harmonica filter / Filtro / Filtro plegable / Lőđtsfilter

Ref. 04-738-146



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	04-738
norma pakowa	packaging	0/24
EAN	EAN	5907558475807

Ref. 04-739-146



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	04-739
norma pakowa	packaging	0/18
EAN	EAN	5907558475814

Pilarka tarczowa


Circular saw / Пилна дискова / Fierăstrău circular / Körfűrész / Sega circolare / Scie circulaire / Kreissäge / Дисковая пила / Kotoučová pila / Okružná píla / Kružna pila / Diskinis pjūklas / Ripzāģis / Krožna žaga / Циркулярный диск / Kružna testera / Δισκοπρίο / Schijfzaag / Plainade disco / Sierra circular / Ketassaag

Ref. 58G486




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	5000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	185 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	20 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 65 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062584861

Ref. 58G488



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	5000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	185 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	20 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 65 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062584885

Ref. 58G492



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1500 W
prędkość obrotowa	rotational speed	5800 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	185 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	20 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 65 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062037527

Ref. 58G493



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1800 W
prędkość obrotowa	rotational speed	5000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	210 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 73 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062037534

Zagłębiarka

Sink saw / Пилна заглибна / Sondä / Merülőfűrész / Sega ad affondamento / Scie plongeante / Vertiefungsmaschine / Погружная дисковая пила / Ponorná pila / Ponorná pila / Uranjajuća pila / Įleidžiamasis pjūklas / Disku žaigis / Potopna žago / Потопящи циркуляри / Uranjajuća testera / Διακοπρίοβο / Accu schroefmachine / Máquina de pôr parafusos / Sierra de incisión / Soonesag

Ref. 58G495



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2200-5200 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	165 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	20 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 57 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062037527

Szlifyerka oscylacyjna

Finishing sander / Шліфмашинка оциляційна / Masina de slefuit oscilatoare / Vibrációs csiszoló / Levigatrice orbitale / Meuleuse oscillatoire / Vibrationsschleifmaschine / Машина шлифовальная вибрационная / Vbračni bruska / Vbračna brúska / Vibracijska brusilica / Ploķštuminis šlifuoķlis / Orbitālā slīpmaģina / Vibracijski brusilnik / Вибрационен шлайф / Oscilatora brusilica / Παλμικό τριβείο / Oscillatie schuurmachine / Disco de limar oscilante / Lijadora orbital / Taldlihvija

Ref. 59G335



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	105 W
prędkość obrotowa	rotational speed	12000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	12000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	0.5 mm
wymiary stopy	sanding base size	140x140x97 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062593351

Szyna prowadząca do zagłębiarki

Guide for sink saw / Шина напрямна до заглибної пилки / Sina ghidaj / Vezetősin merülőfűrészhez / Binario di guida per sega ad affondamento / Rail de guidage pour scie plongeante / Führungsschiene für Vertieffräse / Шина направляющая для погружной пилы / Vodicí lišta pro ponornou pilu / Vodiaca kolajnička do ponornej pily / Sina vodilica za / Kreipiančioji liniuotė įgilinimo pjūklui / Disku žaig vadotne / Vodilna proga za potopno žago / Водеща шина за дъраза / Vodeći žljeb uranjajuće testere / Λάμα προιονού ακριβείας / Geleiderail voor cirkelzaag / Barra guiadora / Guía para sierra de incisión / Soonesae juhtsiin

Ref. 58G495-732

Dane techniczne	Specifications	
długość	length	2 x 700 mm
norma pakowa	packaging	0/3
EAN	EAN	5902062044143



Ref. 58G495-731

Dane techniczne	Specifications	
długość	length	700 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062044136



Zaciski

Clips / Затмучачи / Cleme / Szorítók / Morsetti / Bornes / Klemmen / Зажмымы / Svorky / Kliešte / Stezaljke / Spauštai, ilgi / Satvērēji / Sponke / Клеми за пръстени / Stezači, stezaljke / Σφιγκτήρες / Lange klemmen / Abraçadeira / Abrazaderas / Klambrid

Ref. 58G495-144

Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	2/50
EAN	EAN	5902062044129



Ref. 59G336



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	180 W
prędkość obrotowa	rotational speed	13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	0.8 mm
wymiary stopy	sanding base size	140x140x80 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062087874

Szlifierka oscylacyjna

Finishing sander / Шлифмашина осциляційна / Masina de slefuit oscilatoare / Vibrációs csiszoló / Levigatrice orbitale / Meuleuse oscillatoire / Vibrationsschleifmaschine / Машина шлифовальная вибрационная / Vibrationsschleifmaschine / Vibrationsschleifmaschine / Ploštuminis šlifjuoklis / Orbitală şlipmaşină / Vibracijski brusilnik / Вибраціонен шлайф / Oscilatorna brusilica / Παλμικό τριβείο / Oscillatie schuurmachine / Disco de limar oscilante / Lijadora orbital / Taldlihvija

Ref. 59G322



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	240 W
prędkość obrotowa	rotational speed	13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	0.8 mm
wymiary stopy	sanding base size	110 x 100 mm
długość przewodu	cablе length	3 m
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062087843

Ref. 59G326



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	260 W
prędkość obrotowa	rotational speed	7000-13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1 mm
wymiary stopy	sanding base size	90 x 187 mm
długość przewodu	cablе length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062087850

Ref. 59G329



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	380 W
prędkość obrotowa	rotational speed	7000-13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1 mm
wymiary stopy	sanding base size	115 x 230 mm
długość przewodu	cablе length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087867

Szlifierka mimośrodowa

Orbital sander / Шлифмашина эксцентрикова / Şlefuitor orbital / Excentercsiszoló / Levigatrice rotoorbitale / Meuleuse excentrique / Exzenterschleifmaschine / Машина шлифовальная эксцентриковая / Excentrická bruska / Excentrická bruska / Vibracijska bušilica / Ekscentrinis šlifjuoklis / Ekscentra šlipmašinė / Ekscentrični brusilnik / Шлайфмашина эксцентрична / Ekscentrična brusilica / Έκκεντρο τριβείο / Excenter schuurmachine / Disco de limar / Lijadora excentrica / Ekstsentriklihvija

Ref. 59G348



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	300 W
prędkość obrotowa	rotational speed	7000-13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1 mm
średnica stopy	sanding base diameter	125 mm
długość przewodu	cablе length	3 m
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062087881

Ref. 59G349



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	450 W
prędkość obrotowa	rotational speed	7000-13000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	26000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1 mm
średnica stopy	sanding base diameter	125/150 mm
długość przewodu	cablе length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087898

Ref. 04-721



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	350 W
prędkość obrotowa	rotational speed	4000-10000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	4000-10000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	5 mm
średnica stopy	sanding base diameter	150 mm
długość przewodu	cablе length	2 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558410778

Urządzenie wielofunkcyjne

Multi-function tool / Багатофункційний пристрій / Dispositiv multifuncțional / Többfunkciós berendezés / Dispositivo multifunzione / Appareil multifonction / Mehrfunktionsgerät / Многофункциональный инструмент / Multifunkční zařízení / Multifunkčné zariadenie / Višenamjenski uređaj / Daugiafunkcinis įrankis / Daudzfunkcionālā iekārta / Večfunkcijska naprava / Мультифункционально устройство / Višefunkcionalni uređaj / Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων / Multifunctioneel toestel / Dipositivo multifuncional / Multifunktionsaalne seade

Ref. 59G023



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	250 W
ilość oscylacji	oscillation no.	15000-21000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	3.2°
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087133

Ref. 59G025



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	500 W
ilość oscylacji	oscillation no.	8000-16000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	5°
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087836

Opalarka

Hot air gun / Фен / Suflanta aer cald / Hőlégfúvó / Bruciapelo / Décapeur thermique / Sengmaschine / Термофен / Opalovací stroj / Teplovzdušná pištol + príslušenstvo / Fen za vrući zrak / Techninis fėnas / Fėns celtniecības / Fen za vroći zrak / Пусмонет за горещ въздух / Fen za vrelí vazduh / Πιστόλι θερμού αέρα / Verfstripper / Soprador de ar quente / Decapador por aire caliente / Kuuma puhuri

Ref. 59G523



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
zakres temperatur	temperature range	I: 350°C, II: 550°C
przepływ powietrza	air flow	I: 300 l/min, II: 500 l/min
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062086730

Ref. 59G522



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
zakres temperatur	temperature range	I: 25°C, II: 350°C, III: 550°C
przepływ powietrza	air flow	I: 300 l/min, II: 150 l/min, III: 500 l/min
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062595225

Ref. 59G526



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
zakres temperatur	temperature range	I: 50°C, II: 50-550°C, III: 50-550°C
przepływ powietrza	air flow	I: 350 l/min, II: 350 l/min, III: 500 l/min
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062086747

Ref. 04-710



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
zakres temperatur	temperature range	I: 50°C, II: 70-600°C
przepływ powietrza	air flow	300 - 500 l/min
długość przewodu	cable length	6 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558470550

Wyrzynarka

Jigsaw / Лобзик / Masina de decupat / Szűrőfűrész / Seghetto alternativo / Scie sauteuse / Schweifsäge / Лобзик / Kmitací pila / Priamočiara pila / Ubodna pila / Siaurapjūklis / Figūržagis / Vhodna žaga / Ажурна дървообработваща машина / Ručna testera / Σέγα / Tafeldecoupeerzaag / Máquina de entalhar / Sierra de calar / Tikksaag

Ref. 58G047



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	450 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-3000 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	17 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	55 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	6 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062058546

Ref. 58G067



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	650 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-3100 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	18 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	65 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	8 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062057723

Ref. 58G077



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	800 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-3100 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	18 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	80 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	10 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062057730

Ref. 58G078



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	600 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	800-3000 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	18 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	80 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	8 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062073112

Pilarka szablowa

Sabre saw / Пилка шабельна / Ferästräu sabie / Szablyafűrész / Sega universale / Scie à sabre / Motorstichsäge / Пила сабельная / Savlová pila / Chvostová pila / Sabljasta pila / Tiesinis pjūklas / Zobenžagis / Sabljasta žaga / Саблен тпуон / Sabljasta testera / Σαβλόσaea / Sabelzaag / Serra de sabre / Sierra de vaivén / Saabelsaag

Ref. 58G961



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	710 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-2800 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	20 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	115 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	8 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062103093

Ref. 58G971



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-2600 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	20 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	115 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	8 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062015716



Trymer do krawędzi

Edge trimmer / Кромкообрезчик / Trimmer pentru margini / Szélmáró / Tagliabordi / Taille-bordures / Kantenfräsmaschine / Кромкоообресчик / Ořezávačka hran / Ořezávač hran / Rubni trimmer / Krašto žoliapjovė / Malu trimmeris / Obrezovalnik robov / Тример за ръбове / Рубни триммер / Rand trimmer / Aparador de borda / Recortadora de bordes / Äärekläär

Ref. 59G718



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	510 W
prędkość obrotowa	rotational speed	3000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	6/8 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062069641

Frezarka górnoprzecionowa

Router / Верстат фрезувальний / Trasator / Felsőmáró / Fresatrice con mandrino alto / Fraiseuse à broche supérieure / Oberfräse / Фрезер / Frézka horní / Fréza horná + príslušenstvo / Glodalica / Freza / Fréze / Rezkalnik / Фреза / Glodalica / Фрѐза / Freesmachine met hoge spindel / Fresa de fuso superior / Fresadora de superficie / Profílfreespínk

Ref. 59G717



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1300 W
prędkość obrotowa	rotational speed	11000-28000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	6/8/12 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062037541

Szlifierka taśmowa

Belt sander / Шліфмашина стрічкова / Masina de slefuit cu banda / Szalagcsiszoló / Levigatrice a nastro / Meuleuse à bande / Bandschleifmaschine / Ленточная шлифовальная машина / Pásová bruska / Pásová brúška / Tračna brusilica / Juostinis šlijuoklis / Lentas slīpmašīna / Tračni brusilnik / Шлифмашина эксцентрична / Trakasta brusilica / Ταϊνιοτριβείο / Bandschuurmachine / Disco de limar de fita / Lijadora de banda / Lintlihvja

Ref. 59G392



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	800 W
wymiary pasa	sanding belt size	75 x 457 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062593924

Ref. 59G394



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	800 W
wymiary pasa	sanding belt size	75 x 457 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062593948

Ref. 59G395



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
wymiary pasa	sanding belt size	75 x 533 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062593924

Strug elektryczny

Electric planer / Тембель електричний / Gealū electric / Gyalugép / Pialla elettrica / Rabot électrique / Elektrohobel / Рубанок електрический / Elektrický hoblík / Hoblík elektrický / Električna blanjalica / Elektrinis oblius / Elektriskā ēvele / Električni oblič / Пенде / Električno rende / Ηλεκτρική πλάνη / Elektrische schaafmachine / Garlopa eléctrica / Cepillo eléctrico / Elektrihövel

Ref. 59G678



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	850 W
głębokość strugania	planing depth	3 mm
szerokość strugania	planing width	82 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062596789

Ref. 59G680



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1300 W
głębokość strugania	planing depth	3.5 mm
szerokość strugania	planing width	110 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062596802

Noże do struga


Cutters for planer / Ножи до рубанку / Cutițe pentru rindea / Gyalukések / Lame per pialla / Couteaux à rabot / Messer für Hobel / Ножи к рубанку / Nože do hoblíku / Nože na hoblík / Noževi za blanju / Peiliai obliui / Ēvels naži / Rezila za oblič / Ножове за ренде / Noževi struga / Λεπίδες πλάνης / Bladen voor schaafmachine / Facas p. garlopa / Cuchillas para cepillo eléctrico / Höövliterad

Ref. 59G678-30

Dane techniczne	Specifications	
wymiar	size	82 mm
do	for	59G678
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062596734

Ref. 59G680-30



Dane techniczne	Specifications	
wymiar	size	110 mm
do	for	59G680
norma pakowa	packaging	0/100
EAN	EAN	5902062478429



Pilarka ukosowa


Mitre saw / Пилка-стусло / Frastrau obliq p/t lemn / G rf r sz / Troncatrice radiale / Scie   chanfreiner / Schr gs ge / Торцово-усовочная пила / Pokosov  pila / Pokosov  pila / Nagibna pila / Skersavimo pj klas / Le ka z gis / Zajeralna  aga / Циркуляр  косящ ц / Testera za zasecanje / Φαλτοσπίριο / Verstekzaag / Plaina inclinada / Ingletadora / Nurgasaag

Ref. 59G800




Dane techniczne	Specifications	
napi�cie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1400 W
pr�dko�� obrotowa	rotational speed	5000 min ⁻¹
maks. �rednica tarczy	maximum wheel diameter	185 mm
wewn�trzna �rednica tarczy	inner wheel diameter	16 mm
zakres ci�cia	cutting range	0� x 0� 210 x 50 mm
		45� x 0� 150 x 50 mm
		0� x 45� 210 x 35 mm
		45� x 45� 150 x 35 mm
d�ugo�� przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062024367

Ref. 59G812



Dane techniczne	Specifications	
napi�cie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1800 W
pr�dko�� obrotowa	rotational speed	4800 min ⁻¹
maks. �rednica tarczy	maximum wheel diameter	254 mm
wewn�trzna �rednica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
zakres ci�cia	cutting range	0� x 0� 280 x 90 mm
		45� x 0� 200 x 90 mm
		0� x 45� 280 x 50 mm
		45� x 45� 200 x 50 mm
d�ugo�� przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062004673

Ref. 59G806




Dane techniczne	Specifications	
napi�cie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1800 W
pr�dko�� obrotowa	rotational speed	4800 min ⁻¹
maks. �rednica tarczy	maximum wheel diameter	210 mm
wewn�trzna �rednica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
zakres ci�cia	cutting range	0� x 0� 260 x 65 mm
		45� x 0� 170 x 65 mm
		0� x 45� 260 x 35 mm
		45� x 45� 170 x 35 mm
d�ugo�� przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062004666


Pilarka uniwersalna

Flip-over saw / Пилка циркулярна у иверсална / Fer str u universal / Univerz lis f r szg p / Seg  universale / Scie universelle / Univers ls g emaschine / Пила у иверсалная / Univerz ln  pila / Univerz ln  pila / Universalus pj klas / Univers lais z gis / Univerzalna mizna  aga / У иверсален трпои / Univerzalna testera / Διακοπ ριο γενικής  ρήσης / Universele zaag / Plainauniversal / Sierra universal / Universaalsaag

Ref. 59G801



2 FUNKCJE
2 FUNCTIONS



Dane techniczne	Specifications	
napi�cie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
pr�dko�� obrotowa	rotational speed	4800 min ⁻¹
maks. �rednica tarczy	maximum wheel diameter	254 mm
wewn�trzna �rednica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
zakres ci�cia	cutting range	0� x 0� 170 x 70 mm
		45� x 0� 110 x 70 mm
		0� x 45� 150 x 40 mm
		45� x 45� 110 x 40 mm
d�ugo�� przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062037503

Pilarka stołowa

Table saw / Πίλκα οερστανή / Fertrau de banc / Asztali fűrés / Sega circolare da banco / Scie d'établi / Tischsäge / Настольная пила / Stolní pila / Stolorá pila / Stolna pila / Stacionarus diskinis pjūklas / Galda žaģis / Namizna žaga / Циркуляр настолен / Stora testera / Επιτραπέζιο πριόνι / Tafelzaag / Plaina de mesa / Sierra de mesa / Saepink

Ref. 59G823



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
prędkość obrotowa	rotational speed	4800 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	254 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 80 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062085177

Przecinarka do glazury

Tile cutter / Πλυνκοπισ / tăietor placi de glzura / Csempevágó / Tagliapiastrelle / Tronçonneuse à carrelage / Fliesenschneidemaschine / Πλυνκοπες / Rezačka dlažby / Rezačka dlaždic / Rezač pločica / Plytelių pjaustyklė / Flīžu griezējs / Żaga za keramiko / Резачка за фаянсови плочки / Sečivo za gled / Κόπτης πλακιδίων / Glazuurknipper / Cortador p. Azulejos / Plaadilõikur

Ref. 59G888



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1400 W
prędkość obrotowa	rotational speed	12000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
głębokość cięcia 90° / 45	cutting depth 90° / 45	40/26 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062087904

Przecinarka do glazury

Tile cutter / Πλυνκοπισ / tăietor placi de glzura / Csempevágó / Tagliapiastrelle / Tronçonneuse à carrelage / Fliesenschneidemaschine / Πλυνκοπες / Rezačka dlažby / Rezačka dlaždic / Rezač pločica / Plytelių pjaustyklė / Flīžu griezējs / Żaga za keramiko / Резачка за фаянсови плочки / Sečivo za gled / Κόπτης πλακιδίων / Glazuurknipper / Cortador p. Azulejos / Plaadilõikur

Ref. 59G887



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2950 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	250 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	25.4 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 58 mm
długość cięcia	cutting length	0 - 1260 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062888921

Ref. 59G891



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1200 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2950 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	230 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	25.4 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 43 mm
długość cięcia	cutting length	0 - 1000 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062092977

Przecinarka do glazury

Tile cutter / Πλυντοκόπρις / tăietor plăci de glazură / Csempevágó / Tagliapiastrelle / Tronçonneuse à carrelage / Fliesenschneidmaschine / Πλυντοκόπρις / Rezačka dlažby / Rezačka dlaždic / Rezač pločica / Plytelij pjaustyklė / Flīžu griezējs / Žaga za keramiko / Резачка за фаянсови плочки / Sečivo za gled / Κόπτης πλακιδίων / Glazuurknipper / Cortador p. Azulejos / Plaadilõikur

Ref. 59G892



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1500 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2950 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	250 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	25.4 mm
długość cięcia	cutting length	0 - 1200 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 52 mm
głębokość cięcia 90° / 45	cutting depth 90° / 45	52/46 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062092984

Przecinarka do metalu

Portable cut-off saw / Πυλκα монтажна / Aparat portabil de debitat în metale / Fémdaraboló / Troncatrice per metallo / Tronçonneuse à métal / Metall-Trennmaschine / Πύλα na μεταλλή / Rezačka kovu / Rezačka na kov / Rezalica za metal / Metalu pjūklas / Metāla griezējs / Rezalnik kovine / Секач за метал / Sekač za metal / Πριόνι μετάλλου / Metaalknipper / Cortador p. metal / Cortador para metal / Metallisäepink

Ref. 59G873



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2600 W
prędkość obrotowa	rotational speed	3800 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	355 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	25.4 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 120 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062504890

Bruzdownica

Wall Chaser / Ψμφοκόπρις / Maşină de tăiat caneluri / Falhoronymaró / Fresatrice per muratura / Rainureuse / Nutfräse / Ψμφοκόπρις / Drážkovací frézka / Drážkovacia fréza / Pila za precizno rezanje / Műro freza / Rievgrieznis / Zidni rezakník / Φρέζα за канали в бетон / Maşina za pravljenej brazda / Φρέζα αυλακώσεων / Muurfrees / Máquina de raiar canos / Rozadora / Soonelõikur

Ref. 59G370



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1320 W
prędkość obrotowa	rotational speed	8000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
głębokość cięcia	cutting depth	8 - 30 mm
szerokość brzozy	cutting width	6 - 26 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/3
EAN	EAN	5902062593702

Ref. 59G371



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2400 W
prędkość obrotowa	rotational speed	8000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	150 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
głębokość cięcia	cutting depth	43 mm
szerokość brzozy	cutting width	30 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062503596

Tarcza diamentowa zespolona

Diamond compound blade / Диск диамантовий поєднуний / Disc diamantat sinterizat / Integrált gyémánt vágótárcsa / Multidisco diamatato / Disque diamanté incorporé / Verbund-Diamantscheibe / Алмазный диск / Diamantový kombinovaný kotouč / Spojený diamantový kotúč / Dijamantna rezna ploča / Universalusdeimantinis diskas / Kombinētais dimanta disks / Kompozitna diamantna rezalna plošča / Приєднаний діамантен диск / Dijamantska ploča složena / Διαμαντόδισκος / Gesegmenteerde diamantschijf / Disco de diamante integrado / Hoja de diamante unida / Komplektne teemantketas

Ref. K111786


Dane techniczne	Specifications	
średnica	diameter	150 x 22,2 mm
szerokość	width	30 mm
do	for	59G371
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062505590



Mieszarka elektryczna


Mixer / Змішувач / Mixer / Keverőgép / Miscelatore / Mélangeur électrique / Rührmaschine / Миксер / Мішаčka / Miesáčka / Električna mješalica / Maisytuvas / Mikseris / Mešalnik / Миксер / Mikser / Αναδευτήρας / Elektrische mixer / Misturador elétrica / Mezclador eléctrico / Segumikser

Ref. 58G783




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1250 W
prędkość obrotowa	rotational speed	400-800 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M14
średnica mieszadła	mixer diameter	120 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062058102

Ref. 58G785



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1400 W
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 250-500; II:400-800 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M14
średnica mieszadła	mixer diameter	140 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062058119

Ref. 58G787



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 250-500; II:400-800 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M14
średnica mieszadła	mixer diameter	140 mm
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062058126

Szlifierka do gipsu

Drywall sander / Шлифмашина по зинсу / Polizor pentru pereti gips-carton / Falcsiszoló / Levigatrice per cartongesso / Meuleuse à plâtre / Gipsschleifer / Машина шлифовальная для стен и потолков / Bruska na sadru / Brusilica za gips / Slifvuoklis gipsui / Sliprašina sienu un griestu slīpēšanai / Brusilnik za gips / Шлайфмашина за зинс / Brusilica za gips / Λειαντήρας για τοίχους και ταβάνια / Gipsslijpmachine / Disco de limar p. gesso / Amoladora para yeso / Kipsilijvija

Ref. 59G263



REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED

OŚWIETLENIE
LIGHTING

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	900 W
prędkość obrotowa	rotational speed	1400-2700 min ⁻¹
średnica stopy	pad diameter	175 mm
średnica papieru	paper diameter	180 mm
długość przewodu	cable length	5 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062088215

Ref. 59G264



REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED

OŚWIETLENIE
LIGHTING

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	710 W
prędkość obrotowa	rotational speed	800-1700 min ⁻¹
średnica stopy	pad diameter	215 mm
średnica papieru	paper diameter	225 mm
regulacja wysokości	telescopic tube	143-186 mm
długość przewodu	cable length	5 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062088222

Szlifierka do gipsu

Drywall sander / Шлифмашина по гипсу / Polizor pentru pereti gips-carton / Falcsiszoló / Levigatrice per cartongesso / Meuleuse à plâtre / Gipsschleifer / Машина шлифовальная для стен и потолков / Bruska na sádru / Brúska na sadru / Brusilica za gips / Šlifuklis gipsui / Šlipmašina sienu un griestu slīpēšanai / Brusilnik za gips / Шлайфмашина за гѳц / Brusilica za gips / Λειαντήρας για τοίχους και ταβάνια / Gipsslijpmachine / Disco de limar p. gesso / Amoladora para yeso / Kipsilihvija

Ref. 59G265



OŚWIETLENIE LIGHTING



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	800 W
prędkość obrotowa	rotational speed	800-1800 min ⁻¹
średnica stopy	pad diameter	215 mm
średnica papieru	paper diameter	225 mm
regulacja wysokości	telescopic tube	143-186 mm
długość przewodu	cable length	5 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062088239

Szlifierka do gipsu

Drywall sander / Шлифмашина по гипсу / Polizor pentru pereti gips-carton / Falcsiszoló / Levigatrice per cartongesso / Meuleuse à plâtre / Gipsschleifer / Машина шлифовальная для стен и потолков / Bruska na sádru / Brúska na sadru / Brusilica za gips / Šlifuklis gipsui / Šlipmašina sienu un griestu slīpēšanai / Brusilnik za gips / Шлайфмашина за гѳц / Brusilica za gips / Λειαντήρας για τοίχους και ταβάνια / Gipsslijpmachine / Disco de limar p. gesso / Amoladora para yeso / Kipsilihvija

Ref. 59G019




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	170 W
prędkość obrotowa	rotational speed	8000-35000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M8; 1.6-3.2 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062005106

Wibrator do betonu

Concrete vibrator / Вибратор для бетона / Vibrator de beton / Betonvibrátor / Vibratore per concrete / Vibrateur de béton / Beton-vibrator / Вибратор конкретных работ / Vibrátor betonu / Betónový vibrátor / Vibrator za beton / Betono vibratorius / Betona vibrators / Vibrator za beton / Вибратор за бетон / Διακρητης ακυροδεματος / Betonvibrator / Vibrador de concreto / Vibrador de hormigón / Betooni vibrator

Ref. 58G541



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1100 W
prędkość obrotowa	rotational speed	4400 min ⁻¹
częstotliwość wibracji	vibration frequency	240 Hz
amplituda drgań	amplitude of oscillation	1.2 mm
średnica butawy	roll diameter	35 mm
długość węży z butawą	hose length with a roll	3 m
długość przewodu	cable length	3 m
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062172020

Szlifierka stołowa

Bench grinder / Шлифмашина верстатная / Masina de slefuit de banc / Asztali köszörű / Smergliatrice da banco / Meuleuse d'établi / Tischschleifmaschine / Машина шлифовальная настольная / Stolní bruska / Stolová brúška / Stolna brusilica / Stacionarus galgstuvas / Galda slīpmašina / Namizni brusilnik / Настольный абрухт / Stona brusilica / Επιτραπέζιο τρίβείο / Tafelschuurmachine / Disco de limar de mesa / Amoladora de banco / Lauakäi

Ref. 59G383



OŚWIETLENIE LIGHTING



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	370 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2850 min ⁻¹
średnica tarczy	wheel diameter	150 x 12.7 mm
długość przewodu	cable length	2 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062593832

Nożyce do blachy

Sheet metal nibbler / Ножици вирубні / Foarfece pentru tablă / Lemezvágó gép / Cesoie per lamiera / cisaille coupe-tôle / Blechscher / Ножици по металлу / nůžky na plech / nožnice na plech / Glodalica za lim / Skardos žirklės / Šķēres skārdam / škarje za pločevino / Ножици за ламарина / Makaze za lim / Ψαλίδι μεταλλου / Schaar voor blikplaat / Tesoura para chapas / Cortador para chapa

Ref. 59G401




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	500 W
prędkość obrotowa	rotational speed	2000 min ⁻¹
maks. grubość blachy stal/aluminium	steel/aluminum cutting thickness	1.6 / 2.5 mm
długość przewodu	cable length	5 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062594013

Komplet: stempel i matryca

Kit: punch and die / Комплект: пуансон і матриця / Set: poanson și matrița / Készlet: bélyeg és matrica / Completo: punzone e matrice / Jeu : poinçon et matrice / Im Satz enthalten: Stempel und Matrize / Набор: пуансон и матрица / Sada: raznik a matrice / Súprava: razník a matrice / set: rezivo i matrica / Rinkinys: štampas ir matrica / Komplekts: puansons un matrica / Komplet: pestič in matrica / Комплект: щемпел и матрица / Komplet: žig i matrica / Σετ: ζουμπάς και μήτρα / Set: stempel en matrijs / Jogo: cunha e matriz / Juego: perforador y troquel / Templi ja matriisi komplekt

Ref. 59G401-30



Dane techniczne	Specifications	
do	for	59G401
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062594310

Komplet noży do blachy

Set of shear blades / Комплект ножей до вирубних ножиць / Set de cuțite pentru tablă / Lemezvágókészlet / Completo di lame per lamiera / Jeu de couteaux pour tôle / Messersatz für Blechscher / комплект сменных ножей к электроножицам / Sada noží na plech / Súprava čepelí na plech / set noževa za lim / Komplektas ašmenų, skardos kirpimui / Metāla lokšņu nažu komplekts / Komplet rezil za škarje za pločevino / Комплект сменяемых ножов за ножици ламарина / Komplet sečiva za lim / Σετ μαχαιριών για λαμαρινοψαλίδο / Set van messen voor staalplaat / juego de láminas para cortar chapas / juego de cuchillas para cortadores de chapa / Plekilõiketerade komplekt

Ref. 59G402-30



Dane techniczne	Specifications	
do	for	59G402
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062594327

Ref. 59G402



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	500 W
prędkość obrotowa	rotational speed	1800 min ⁻¹
maks. grubość blachy stal/aluminium	steel/aluminum cutting thickness	2.5 / 3.0 mm
długość przewodu	cable length	5 m
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062594020





WYDAJNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE DZIĘKI SYSTEMOWI BOOST UP!

TOP-LEVEL PERFORMANCE WITH THE BOOST UP SYSTEM!

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ BOOST UP!

Nasze nowe akumulatory wykorzystują nowoczesne ogniwa litowo-jonowe, które gwarantują doskonałą efektywność magazynowania energii. Dzięki tej technologii masz pewność, że Twoje akumulatory dostarczą pełną moc bez opóźnień, a długie przerwy między ładowaniami nie będą już problemem.

Our new batteries use modern lithium-ion cells that guarantee excellent energy storage efficiency. Thanks to this technology, you can be sure that your batteries will deliver full power at the very moment you need it, and long breaks between charges will be no problem any longer.

У наших нових акумуляторах використовуються сучасні літій-іонні елементи, які гарантують чудову ефективність зберігання енергії. Завдяки цій технології ви можете бути впевнені, що ваші батареї забезпечать повну потужність без затримок, а тривалі перерви між зарядками більше не будуть проблемою.

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY

ENERGY+
system
NEO GRAPHITE
TOOLS

NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY

BALANCE SYSTEM



Równoważenie prądu dostarczanego i pobieranego z każdego ogniwa zapewnia optymalne wykorzystanie energii oraz wydłużoną żywotność akumulatora.

Balancing the current supplied and delivered from each battery cell ensures optimal energy use and extended battery life.

Балансування струму, що подається до кожної комірки, забезпечує оптимальне використання енергії та подовжує термін служби батареї.

SLEEP SYSTEM



Dzięki funkcji uśpienia, długotrwałe przechowywanie nie powoduje znacznej utraty energii. Twoje akumulatory pozostaną gotowe do użycia, nawet po dłuższym czasie.

Thanks to the sleep function, long-term storage does not cause significant energy loss. Your batteries will remain ready for use, even after a longer period of storage time.

Завдяки функції сну тривале зберігання не викликає значних втрат енергії. Ваші акумулятори залишаться готовими до використання навіть через тривалий час.

BOOST UP



Nowoczesne ogniwa oferują większą wydajność i szybsze ładowanie, bez wpływu na ich rozmiary. Nowe akumulatory dostarczają moc, którą łatwo dostosować do różnych zastosowań.

Modern cells offer higher efficiency and faster charging, without affecting their size. The new batteries provide energy that is easy to adapt to various applications.

Сучасні акумулятори забезпечують більшу ефективність і швидшу зарядку, не впливаючи на їх розмір. Нові батареї забезпечують потужність, яку легко адаптувати до різноманітних застосувань.

COMPACT



Pomimo ulepszonych parametrów, akumulatory zachowują kompaktowe wymiary, co zwiększa mobilność i ułatwia przechowywanie – doskonałe do każdego rodzaju pracy.

Thanks to improved parameters, the batteries have compact size, which increases mobility and makes storage easier - perfect for any type of work.

Незважаючи на покращені параметри, батареї залишаються компактними для збільшення мобільності та зручності зберігання – ідеально підходять для будь-якого типу роботи.

Li-Ion



Technologia litowo-jonowa zapewnia brak efektu pamięci, co oznacza, że akumulatory można ładować w dowolnym momencie. Dodatkowe diody LED informują o stanie naładowania, dzięki czemu łatwiej planować pracę.

Lithium-ion technology ensures no memory effect, which means the batteries can be charged at any time. Additional LED light indicate the charge status, making it easier to plan your work.

Літій-іонна технологія забезпечує відсутність ефекту пам'яті, що означає, що акумулятори можна заряджати в будь-який час. Додаткові світлодіоди вказують на стан заряду, що полегшує планування роботи.

Akumulator ENERGY+

Battery / Акумулятор / Acumulator / Akkumulátor / Accumulatore / Batterie / Akkumulator / Аккумулятор / Akumulátor / Akumulátor / Akumulator / Akumulatorius / Akumulators / Akumulator / Акумулятор / Akumulator / Ηλεκτρικός συσσωρευτής / Accu / Bateria / Bateria / Aku

Ref. 58G001-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	2 Ah / 36 Wh
norma pakowa	packaging	0/20
EAN	EAN	5902062996756

Ref. 58G004-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	4 Ah / 72 Wh
norma pakowa	packaging	0/20
EAN	EAN	5902062107350

Ref. 58G086-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	6 Ah / 108 Wh
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062110077

Ref. 58GE152



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	8 Ah / 144 Wh
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062595164

Ładowarka do akumulatorów

Battery charger / Зарядний пристрій для акумуляторів / Încărcător / Akkumulátortöltő / Caricabatterie / Chargeur à batteries / Akku-Ladegerät / Зарядное устройство / Nabíječka baterií / Nabíjačka akumulátora / Punjač za akumulator / Akumulatorių įkroviklis / Akumulatoru lādētājs / Polnilnik za akumulatorje / Зарядно устройство за акумулаторите / Punjač za akumulator / Φορτιστής / Accuoplader / Carregador de baterias / Cargadora para baterías / Akulaadija

Ref. 58G002-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	supply voltage	230V 50Hz
moc maksymalna	maximum power	65 W
napięcie ładowania	charging voltage	21 V AC
maksymalny prąd ładowania	maximum charging power	2.4 A
czas ładowania akumulatora 2/4/6/8 Ah	charging time for a battery 2/4/6/8 Ah	50/100/150/200 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062996732

Ref. 58G085-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	supply voltage	230V 50Hz
moc maksymalna	maximum power	240 W
napięcie ładowania	charging voltage	21 V AC
maksymalny prąd ładowania	maximum charging power	3 A
czas ładowania akumulatora 2/4/6/8 Ah	charging time for a battery 2/4/6/8 Ah	45/90/135/180 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062996749

Zestaw Energy+: akumulator z ładowarką

Energy+ set: battery with charger / Набор Energy+: Аккумулятор із зарядним пристроєм / Setul Energy+: Baterie cu încărcător / Energy+ készlet: akkumulátor töltővel / Set Energy+: Batteria da con caricatore / Ensemble Energy+ : Batterie avec chargeur / Energie+ Satz: Akku mit Ladegerät / Комплект Energy+: аккумулятор с зарядным устройством / Sada Energy+: baterie s nabíječkou / Súprava Energy+: batéria s nabíjačkou / Energy+ set: baterija sa punjačem / Energy+ rinkinys: akumulatorius su įkrovikliu / Energy+ komplekts: akumulators ar lādētāju / Komplet Energy+: baterija s polnilnikom / Комплект Energy+: Батерия със зарядно устройство / Енерги+ сет: батерија са пуњачем / Σετ Energy+: με φορτιστή / Energy+ set: batterij met lader / Conjunto Energy+: Bateria com carregador / Set de energia+: Bateria de con cargador / Energia+ komplet: aku koos laadijaga

Ref. 58GE131-1

SUPPORTS



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	2 Ah
moc maksymalna	maximum power	65 W
napięcie ładowania	charging voltage	21 V AC
maksymalny prąd ładowania	maximum charging power	2.4 A
czas ładowania akumulatora	charging time for a battery	50 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062117304

Ref. 58GE132-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie akumulatora	battery voltage	18V
Typ akumulatora	Battery type	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	4 Ah
moc maksymalna	maximum power	65 W
napięcie ładowania	charging voltage	21 V AC
maksymalny prąd ładowania	maximum charging power	2.4 A
czas ładowania akumulatora	charging time for a battery	100 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062117311

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cordless drill / Дрель-шуруповерт аккумуляторный / Masină de găurit și înșurubat cu acumulator / Akkumulátoros fűrészsavarozó / Trapano avvitatore a batteria / Perceuse-visseuse à batterie / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Akkumulátoros vrtáčka-šroubovák / Akkumulátorový vrtací skrutkovač / Akkumulatorska bušilica -izvijlač / Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbimašina-skrūvgriezis / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Аккумуляторен пробивен винтоверт / Akkumulatorksa bušilica - odvijlač / Επαναφορτιζόμενο δρανπο-κατσάβιδο / Accu boor-draaimachine / Aparafuradora de bateria / Taladradora atomilladora a batería / Akutrell

Ref. 58G000



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	0,8-10 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	71 / 172 / 240 / 350 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062035288

Ref. 58G006



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	35/55 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	62 / 112 / 191 / 230 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	32/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062035349

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cordless drill / Дрель-шурубоверт аккумуляторный / Masină de găurit și înșurubat cu acumulator / Akkumulátoros fűrészsavarozó / Trapano avvitatore a batteria / Perceuse-visseuse à batterie / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Akumulátorová vrtačka-šroubovák / Akumulátorový vrtací skrutkovač / Akumulatorska bušilica -izvijlač / Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbjmašina-skrūvgriezis / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Аккумуляторен пробивен винтоверт / Akumulatorksa bušilica - odvijlač / Εναφορτιζόμενο βραπάνο-κατσάβιθο / Accu boor-draaimachine / Aparafuradora de batería / Taladradora atornilladora a batería / Akutrell

Ref. 58G010



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	I: 0-5250; II: 0-18750 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	16 + wiercenie + wiercenie z uderem /drilling and hammer drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	35/55 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	36 / 90 / 143 / 190 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	32/13/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062035387

Ref. 58G019



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-500; II: 0-1700 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	16 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	38/58 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	40 / 101 / 120 / 210 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	32/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062045942

Ref. 58G020



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	I: 0-7500; II: 0-25500 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	16 + wiercenie + wiercenie z uderem /drilling and hammer drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	38/58 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	39 / 82 / 117 / 170 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	32/13/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062045959

Ref. 58G022



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	0.8-10 mm + hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	80 / 147 / 280 / 300 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062045973

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cordless drill / Дрель-шуруповерт аккумуляторный / Masină de găurit și înșurubat cu acumulator / Akkumulátoros fűrcsavarozó / Trapano avvitatore a batteria / Perceuse-visseuse à batterie / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Akumulátorová vrtačka-šroubovák / Akumulátorový vrtací skrutkovač / Akumulatorska bušilica -izvijlač / Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbjmašina-skrūvgriezis / Akumulatorksi vrtnik-vijačnik / Аккумуляторен пробивен винтоверт / Akumulatorksa bušilica - odvijlač / Εναρφορτιζόμενο δρανπο-κατσάβιλο / Accu boor-draaimachine / Aparafuradora de bateria / Taladradora atornilladora a batería / Akutrell

Ref. 58G022-AD



SZYBKI MONTAŻ
UCHWYTU
QUICK-CHUCK



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	0.8-10 mm + hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	16 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	80 / 147 / 280 / 300 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062065339

Ref. 58GE139



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



KOMPAKTOWY
ROZMIAR
COMPACT SIZE



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	0.8-10 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-400; II: 0-1350 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	20 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	40/55 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	80 / 175 / 250 / 375 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	20/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062169297

Ref. 04-619



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



WIERCENIE
Z UDAREM
HAMMER
DRILLING



KOMPAKTOWY
ROZMIAR
COMPACT SIZE



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-320; II: 0-1700 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	I: 0-4800; II: 0-25500 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	20 + wiercenie + wiercenie z udarem/drilling and hammer drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	70/95 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	55 / 108 / 161 / 225 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	22/10/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558498189

Ref. 04-616



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



WIERCENIE
Z UDAREM
HAMMER
DRILLING



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-460; II: 0-1900 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	I: 0-7680; II: 0-30400 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	24 + wiercenie + wiercenie z udarem/drilling and hammer drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	70/100 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	31 / 62 / 93 / 130 min
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/betonie	max. drilling diameter in wood/metal/concrete	32/13/13 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558484595

Wkrętarka akumulatorowa

Cordless screwdriver / Шрубове́рт акумуляторный / Surubelniță cu acumulator / Akkumulátoros csavarozó / Avvitatore a batteria / Visseuse à batterie / Akku-Schraubendreher / Шупыно́верт акумуляторный / Akumulátorový šroubovák / Akumulátorový skrutkovač / Akumulatorska izvijačica / Akumulatorinis gręžuvas / Akumulatora skrūvgriezis / Akumulatorski izvijač / Аккумуляторен винтовёрт / Akumulatorski odvijač / Εναρτηζόμενο κατσαβίδι / Elektrische schroevendraaier / Chave de fenda de bateria / Atomillador a batería / Akutrell

Ref. 58GE111



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-4400 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	7 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	52 / 101 / 165 / 210 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062082497

Adapter do wkrętarki

Adapter for screwdriver / Адаптер для викрутки / Adaptor pentru surubelniță / Adapter csavarhúzóhoz / Adattatore per cacciavite / Adaptateur pour tournevis / Adapter für Schraubendreher / Адаптер для отвёртки / Adaptér pro šroubovák / Adaptér pre skrutkovač / Adapter za odvijač / Adapteris atsuktuvui / Adapteris skrūvgriezim / Adapter za izvijač / Адаптер за отвёртка / Адаптер за одви́вач / Προσαρμογέας για κατσαβίδι / Adapter voor schroevendraaier / Adaptador para chave de fendas / Adaptador para destornillador / Adapter kruvikeeraja jaoks

Ref. 58GE111-AD



Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	1/5
EAN	EAN	5902062508072



Wkręty na taśmie

Tape screws / Стрічкові гвинти / Şuruburi cu bandă / Szalagcsavarok / Viti a nastro / Vis à ruban / Bandschrauben / Винты с лентой / Páskové šrouby / Páskové skrutky / Trakasti vijci / Juostos varžtai / Lentės skrūvės / Trak vijaki / Винтовe с лентa / Завертны са траком / Βίβες ταινίας / Tape schroeven / Parafusos de fita / Tornillos de cinta / Lindi kruvid

Ref. 58H100

Ref. 58H101

x 1000



Ref.	Dane techniczne / Specifications	norma pakowa / packaging	EAN
58H100	3,5x25 mm	1/10	5902062507969
58H100	3,5x35 mm	1/10	5902062508065

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cordless drill / Дрель-шрубове́рт акумуляторный / Masină de găurit și înșurubat cu acumulator / Akkumulátoros fúrócsavarozó / Trapano avvitatore a batteria / Perceuse-visseuse à batterie / Akkubohrschrauber / Дрель-шупыно́верт акумуляторная / Akumulátorová vrtáčka-šroubovák / Akumulátorový vrtací skrutkovač / Akumulatorska bušilica -izvijač / Akumulatorinis gręžuvas -suktuvas / Akumulatoria urbjamašina-skrūvgriezis / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Аккумуляторен пробивен винтовёрт / Akumulatorska bušilica - odvijač / Εναρτηζόμενο δρανανο-κατσαβίδο / Accu boor-draaimachine / Aparafuradora de bateria / Taladradora atomilladora a batería / Akutrell

Ref. 58G000-SET1

2 Ah



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	2 Ah Li-Ion
uchwyt	chuck	0,8-10 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062503633

Ref. 58G006-SET2

2x 2 Ah



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	2x 2Ah Li-Ion
uchwyt	chuck	2-13 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	35/55 Nm
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	32/13 mm
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062503640

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cordless drill / Дриль-шурубоверт аккумуляторный / Masină de găurit și înșurubat cu acumulator / Akkumulátoros fúrócsavarozó / Trapano avvitatore a batteria / Perceuse-visseuse à batterie / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Akumulátorová vrtáčka-šroubovák / Akumulátorový vrtací skrutkovač / Akumulatorska bušilica -izvijač / Akumulatorinis gręžtuvas -suktuvas / Akumulatora urbjmašina-skrūvgriezis / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Аккумуляторен пробивен винтоверт / Akumulatorska bušilica - odvijač / Επαναφορτιζόμενο βραπανο-κατάρβιδο / Accu boor-draaimachine / Aparafuradora de bateria / Taladradora atomilladora a batería / Akutrell

Ref. 58G022-SET2



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	2 Ah Li-Ion
uchwyt	chuck	0.8-10 mm + hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062503718

Młotowiertarka akumulatorowa

Cordless rotary hammer drill / Перфоратор аккумуляторный / Borasina percutanta cu acumulator / Akkumulátoros fúrókalapács / Martello perforatore a batteria / Perceuse-marteau à batterie / Akku-Hammerbohrmaschine / Перфоратор аккумуляторный / Vrtací kladivo akumulátorové / Akumulátorové vrtacie kladivo / Akumulatorski čekić-bušilica / Akumulatorinis perforatorius / Akumulatora perforators / Baterijsko vrtalno kladivo / Аккумуляторна ударна бормашина / Akumulatorska bušilica sa čekićem / Επαναφορτιζόμενη σφύρα / Accu boorhamer / Martelo-Berbequim de bateria / Martillo-taladro a batería / Akuga lööktrell

Ref. 58G009



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	SDS Plus
prędkość obrotowa	rotational speed	0-900 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5000 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	0.8 J
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	24 / 53 / 73 / 110 min
maks. średnica wiercenia w betonie	max. concrete drilling diameter	10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062035370

Zestaw elektronarzędzi

Power tool set / Набор электроинструмента / Set de scule electrice / Elektromos szerszámkészlet / Completo di elettrotrattenti / Jeu d'outils électriques / Elektogeräteset / Набор электроинструментов / Sada elektrického nářadí / Súprava elektrického náradia / Set električnih uredaja / Elektrinių įrankių komplektas / Elektroiinstrumentu komplekts / Komplet električnih orodij / Комплект электроинструментов / Komplet elektroredaja / Σετ ηλεκτρικών εργαλείων / Set van elektrogereedschap / Kit de eletroferamentas / Juego de herramientas eléctricas / Elektritööriistade komplekt

Ref. 58G016



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	2Ah Li-Ion
uchwyt	chuck	0.8-10 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 0-350; II: 0-1250 min ⁻¹
zakres regulacji momentu obrotowego	torque adjustment range	19 + wiercenie/drilling
maks. moment obrotowy; bieg I/II	max. torque; gear I/II	28/44 Nm
maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu	max. drilling diameter in wood/metal	30/10 mm
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062038357

Ref. 58G027



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	SDS Plus
prędkość obrotowa	rotational speed	0-1420 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	0-5000 min ⁻¹
energia uderu	impact energy	2.2 J
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	18 / 28 / 55 / 80 min
maks. średnica wiercenia w betonie	max. concrete drilling diameter	10 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062059789

Zakrętarka akumulatorowa

Cordless driver / Мытpовepт акумyлятopный / Inchizător de acumulator / Akkumulátoros csavarozó / Svitabulloni a batteria / Visseuse à batterie / Akku-Schraubmaschine / Гайнoвepт акумyлятopный / Akumulátorový šroubovák / Akumulátorový šroubovák / Akumulatorski zavijač / Akumulatorinis sukutvas / Akumulatora uzvāznis / Akumulatorski vrtalnik / Удapен гайнoвepт / Akumulatorski navojni čep / Εναρρoπoтiζόμενo κατaσtάσιδι / Accu schroefmachine / Máquina de travar com bateria / Dispositivo de cierre a batería / Keermepuur

Ref. 58G012



MAX
180 NM



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyт	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-2200 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-3000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	180 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	66 / 142 / 275 / 290 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062059765

Ref. 58G024



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
200 NM



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyт	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1000 / 0-1800 / 0-2700 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-1400 / 0-2520 / 0-3780 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	80/120/200 Nm, max 200 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	49 / 101 / 150 / 210 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062059765

Ref. 04-612



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
300 NM



KOMPAKTOWY
ROZMIAR
COMPACT SIZE



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyт	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa; bieg I/II/III/IV	rotational speed; gear I/II/III/IV	0-1500 / 0-2500 / 0-3200 / 0-3600 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-1800 / 0-3200 / 0-4000 / 0-4500 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	45 / 120 / 210 / 270 Nm, max. 300 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	90 / 195 / 285 / 430 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558465600

Ref. 58G012-S15



Dane techniczne	Specifications	
napiecie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	2Ah Li-Ion
uchwyт	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0-2200 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-3000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	180 Nm
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062070012

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY

ENERGY+
system
NEO GRAPHITE
TOOLS

NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY

Grzechotka akumulatorowa

Cordless ratchet / Аккумуляторна тріскачка / Clichet fürä fir / Akkus ratsnis kulcs / Cricchetto a batteria / Cliquet sans fil / Schnurlose Ratsche / Аккумуляторная трещотка / Akumulátorová ráčna / Akumulátorová račňa / Bežična čegrtaljška / Akumulatorinis reketas / Bezvadu tarkššis / Akumulatorska vrtavka / Аккумуляторна тресчотка / Аккумуляторска чегрталjšна / Ασύρματη κασάνια / Draadloze ratel / Catraca sem fio / Catraca inalámbrica / Juhtmeta ratas

Ref. 04-603



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	3/8" + (3/8"->1/2")
prędkość obrotowa	rotational speed	250 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	60 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	83 / 127 / 174 / 260 min
norma pakowa	packaging	0/20
EAN	EAN	5907558465525



Klucz udarowy

Impact wrench / Мутровверт ударный / Cheie cu percúție / Útvecsavarozó / Awvitatore ad impulsi / Clef à chocs / Schlagschlüssel / Ключ ударный / Rázový utahovák / Priklepový klíč / Udarni ključ / Atskélimo plaktukas / Sítama atslėga / Udarni vijačnik / Ударен ключ / Pneumatski ključ / Κλειδί κρούσης / Slagsleutel / Chave de impacto / Llave de impacto / Löökvöti

Ref. 58G018



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa	rotational speed	0-2200 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-3000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	180 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	75 / 140 / 200 / 290 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062045935

Ref. 58G028-1



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1600 / 0-2000 / 0-2600 min ⁻¹
częstotliwość udaru	stroke frequency	0-2000 / 0-2500 / 0-3300 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	180/280/320Nm, max 330 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	50 / 98 / 147 / 210 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062172013

Klucz udarowy

Impact wrench / Мутровeрт ударный / Cheie cu percucie / Útvecsavarozó / Avvitatore ad impulsi / Clef à chocs / Schlagschlüssel / Ключ ударный / Rázový utahovák / Priklepový kľúč / Udarni ključ / Atskėlimo plaktukas / Sītama atslēga / Udarni vijačnik / Ударен ключ / Pneumatski ključ / Κλειδί κρούσης / Slagsleutel / Chave de impacto / Llave de impacto / Löökvõti

Ref. 04-613



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
350 NM



KOMPAKTOWY
ROZMIAR
COMPACT SIZE



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1500 / 0-2000 / 0-2500 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	0-1850 / 0-2500 / 0-3200 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	80/200/320 Nm, max. 350 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	80 / 175 / 255 / 320 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558465617

Ref. 58G038



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
450 NM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1600 / 0-2100 / 0-2600 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	0-1800 / 0-2500 / 0-3300 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	200/320/450 Nm, max 450 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	31 / 62 / 93 / 130 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062089076

Ref. 04-608



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
850 NM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1200 / 0-1600 / 0-2400 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	0-1500 / 0-2000 / 0-3000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	270/360/510 Nm max. 850 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	32 / 60 / 94 / 122 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558410761

Ref. 04-618



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



MAX
1100 NM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
uchwyt	chuck	1/2"
prędkość obrotowa; bieg I/II/III	rotational speed; gear I/II/III	0-1000 / 0-1200 / 0-1800 min ⁻¹
częstotliwość uderu	stroke frequency	0-1250 / 0-1500 / 0-2250 min ⁻¹
maks. moment obrotowy	max. torque	560/680/1110 Nm max. 1100 Nm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	21 / 42 / 63 / 90 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558495973

Szlifierka kątowa

Angle grinder / Шлифмашина кутова / Polizor unghiular / Sarokcsiszoló / Smergliatrice angolare / Meuleuse d'angle / Winkelschleifer / Машина шлифовальная угловая / Úhlová bruska / Uhlová brúska / Kutna brusilica / Kampinis šlifjuoklis / Leŋka slipmašina / Kotni brusilnik / Ёглошлайф / Ugaona brusilica / Γωνιακό τριβείο / Verstekschuurmachine / Disco de limar p. cantos / Amoladora angular / Nurklivija

Ref. 58G003



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	115 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	10000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	18 / 26 / 45 / 60 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062035318

Ref. 58GE130



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	10000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	18 / 26 / 45 / 60 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062088123

Ref. 58G026



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	10000 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	29 / 56 / 87 / 115 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062059772

Ref. 58GE142



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	0–3500 / 0– 6500 / 0– 9200 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	17 / 30 / 54 / 70 min
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062559166



Polerka

Polisher / Машинка полирувальна / Dispositif sľeuire / Polírozógép / Lucidatrice / Polisseuse / Poliermaschine / Машина полировальная / Leštička / Brúška excentrická / Polir aparat / Poliruoklis / Pulētājs / Polirka / Машина за полиране / Polir aparat / Λεαντήρας / Polijstmachine / Aparelho polidor / Pulidora / Poleerimisvahend

Ref. 04-602



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	150 mm
prędkość obrotowa	rotational speed	800-2300 min ⁻¹
gwint wrzeciona	spindle thread	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	23 / 45 / 66 / 95 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558465518

Wyrzynarka

Jigsaw / Лобзик / Masina de decupat / Szűrfűrész / Seghetto alternativo / Scie sauteuse / Schweißsäge / Лобзук / Kmitací pila / Priamočiara pila / Ubodna pila / Siaurapjūklis / Figūržagis / Vbodna žaga / Ажурна дървообработваща машина / Ručna testera / Σέγα / Tafeldecoupeerzaag / Máquina de entalhar / Sierra de calar / Tikksaag

Ref. 58G011



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-2400 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	25 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	80 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	10 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	34 / 75 / 106 / 160 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062035394

Szlfierka prosta

Straight grinder / Шліфмашинка пряма / Polizor simplu / Egyenes csiszológép / Smerigliatrice assiale / Meuleuse droite / Schleifmaschine gerade / Машина шлифовальная прямая / Přímá bruska / Jednoduchá brúška / Jednostavna brusilica / Tiesinis šlifuoκlis / Taisna slīpmašīna / Premi brusilnik / Обикновен шлайф / Obična brusilica / Ευθείς λειαντήρας / Rechte schuurmachine / Disco de limar reto / Amoladora recta / Lihtlihvija

Ref. 58GE146



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	10000-26000 min ⁻¹
średnica tulei zaciskowej	spindle collet dia.	6 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	28 / 54 / 84 / 114 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062144355

Ref. 58GE145



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	800-3800 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	26 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	135 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	10 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	23 / 44 / 67 / 94 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062091307

Pilarka szablowa

Sabre saw / Пилка шабельна / Ferästräu sabie / Szablyafűrész / Sega universale / Scie à sabre / Motorstichsäge / Пила шабельная / Šavlová pila / Chvostová pila / Sabljasta pila / Tiesinis pjūklas / Zobenžagis / Sabljasta žaga / Саблен трион / Sabljasta testera / Σαβλόεγα / Sabelzaag / Serra de sabre / Sierra de vañén / Saabelsaag

Ref. 58G017



Dane techniczne		Specifications
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-3000 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	22 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	60 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	6 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	38 / 80 / 97 / 170 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062045928

Ref. 58G096



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR




Dane techniczne		Specifications
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
Ilość cykli brzeszczotu	blade stroke cycles	0-3100 min ⁻¹
skok brzeszczotu	blade stroke length	28 mm
maks. grubość cięcia drewna	max. thickness of cutting wood	120 mm
maks. grubość cięcia metalu	max. thickness of cutting metal	10 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	18 / 34 / 57 / 80 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062065421

Pilarka tarczowa

Circular saw / Пилка дискова / Fierästräu circular / Körfűrész / Sega circolare / Scie circulaire / Kreissäge / Дисковая пила / Kotoučová pila / Okružná pila / Kružna pila / Diskinis pjūklas / Ripžāgis / Krožna žaga / Циркуляр дисков / Kružna testera / Διακοπτικό / Schijfzaag / Plainade disco / Sierra circular / Ketassag

Ref. 58G008



LASER




Dane techniczne		Specifications
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	4200 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	150 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	10 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 48 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/8 Ah	worktime with a battery 2/4/8 Ah	33 / 65 / 140 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062035363

Ref. 58G023



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR




LASER



Dane techniczne		Specifications
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	4200 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	165 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	20 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 52 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/8 Ah	worktime with a battery 2/4/8 Ah	22 / 44 / 100 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5907558480061

Ref. 58G008-BC



LASER




Dane techniczne		Specifications
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	4Ah Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	4200 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	150 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	10 mm
głębokość cięcia	cutting depth	0 - 48 mm
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062096135

Szyna prowadząca

Guide rail / Шина направляющая / Sinä de ghidaj / Vezetősin / Binario di guida / Rail de guidage / Führungsschiene / Ведущий рельс / Vodič lišta / Vodiaca koľajnička / Traka vodilica / Kreipimo bėgelis / Vadsliede / Vodična proga / Водещца шина / Vodeći žljeb / Páya-odhýs / Geleiderail / Barra guiadora / Guía / Juhtsiin

Ref. 58G023-732



Dane techniczne		Specifications
długość	length	2 x 700 mm
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062065322

Urządzenie wielofunkcyjne

Multi-function tool / Багатофункційний пристрій / Dispositiv multifuncțional / Többfunkciós berendezés / Dispositivo multifunzione / Appareil multifonction / Mehrfunktionsgerät / Многофункциональный инструмент / Multifunkční zařízení / Multifunkčné zariadenie / Višenamjenski uređaj / Daugiafunkcinis įrankis / Daudzfunkcionālā iekārta / Večfunkcijska naprava / Μυλτιφυнкτιοναλno устроϋство / Višefunkcionalni uređaj / Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων / Multifunctioneel toestel / Dipositivo multifuncional / Dispositivo multifunción / Multifunktionsaalne seade

Ref. 58G013





Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
ilość oscylacji	oscillation no.	5000 - 20000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	3°
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	28 / 54 / 84 / 114 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062035417



Pilarka ukosowa

Mitre saw / Пилка-стусло / Frastrau oblig p/t lemn / Gércfűrész / Troncatrice radiale / Scie à chanfreiner / Schrägsäge / Торцово-усовочная пила / Pokosová pila / Pokosová pila / Nagibna pila / Skersavimo pjūklas / Lenka žągis / Zajeralna žaga / Циркуляр стюсявац / Testera za zasecanje / Φαλτοσπίριο / Versteekaag / Plaina inclinada / Ingletadora / Nurgasaag

Ref. 58GE121



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
predkość obrotowa	rotational speed	3000 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	210 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	30 mm
zakres cięcia	cutting range	0° x 0° 220 x 70 mm 45° x 0° 155 x 70 mm 0° x 45° 220 x 35 mm 45° x 45° 155 x 35 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	14 / 28 / 42 / 60 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062082565

Szliifierka oscylacyjna delta

Finishing sander / Шліфмашина оциляційна дельтовидна / Polizor oscilant delta / Vibrációs deltacsiszoló / Levigatrice orbitale delta / Ponceuse orbitale delta / Vibrationsschleifer delta / Машина шлифовальная вибрационная, дельта / Vibrační delta bruska / Vibration delta bruska / Vibracijska brusilica delta / Ekscentrinis šlifuoškis delta / Delta-vibrācijas šļīpmašīna / Vibracijski brusilnik delta / Вибраційна шліфмашина дельта / Oscilatorna brusilica delta / Трохалідофорο τρίβείο Delta / Oscillatie deltaschuurmachine / Lixadeira orbital delta / Lijadora orbital delta / Kolmnurklihvija

Ref. 58GE141



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
predkość obrotowa / ilość oscylacji	rotational speed / oscillation no.	13000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1.6 mm
wymiary stopy	sanding base diameter	140x140x80 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	25 / 48 / 72 / 105 min
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062545176

Szlifierka oscylacyjna

Finishing sander / Шлифмашина осциляційна / Masina de slefuit oscilatoare / Vibrációs csiszoló / Levigatrice orbitale / Meuleuse oscillatoire / Vibrationsschleifmaschine / Машина шлифовальная вибрационная / Vibrační bruska / Vibration brusica / Vibracijska brusilica / Ploštuminis šlifjuoklis / Orbitālā slīpmašīna / Vibracijski brusilnik / Вибрацiонен влааџ / Oscilatorna brusilica / Παλμικό τριβείο / Oscillatie schuurmachine / Disco de limar oscilante / Lijadora orbital / Taldlihvija

Ref. 04-623



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	7000-12000 min ⁻¹
ilość oscylacji	oscillation no.	14000-24000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	1.6 mm
wymiary stopy	sanding base diameter	101x113 / 130x80 / 147x147x100 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	24 / 50 / 69 / 110 min
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5907558477580

Strug elektryczny

Electric planer / Гембель електричний / Gealau electric / Gyalugép / Pialla elettrica / Rabot électrique / Elektrohobel / Рубанок электрический / Elektrický hoblík / Hoblík elektrický / Elektrická blanjalica / Elektrinis oblius / Elektriskā ēvele / Električni oblič / Ренде / Električno rende / Ηλεκτρική πλάνη / Elektrische schaafmachine / Garlopa eléctrica / Cepillo eléctrico / Elektrihoövel

Ref. 58GE135



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	16000 min ⁻¹
głębokość strugania	planing depth	1.5 mm
szerokość strugania	planing width	82 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	9 / 18 / 27 / 40 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062096029

Szlifierka taśmowa

Belt sander / Шлифмашина стрічкова / Masina de slefuit cu banda / Szalagcsiszoló / Levigatrice a nastro / Meuleuse à bande / Bandschleifmaschine / Ленточная шлифовальная машина / Pásová bruska / Pásová brúška / Tračna brusilica / Juostinis šlifjuoklis / Lentas slīpmašīna / Tračni brusilnik / Шлайфмашина эксцентрична / Trakasta brusilica / Ταϊνιοτριβείο / Bandschuurmachine / Disco de limar de fita / Lijadora de banda / Lintlihvija

Ref. 58GE136



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	16000 min ⁻¹
wymiary pasa	sanding belt size	76 x 457 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	9 / 16 / 22 / 35 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062096036

Frezarka

Router / Верстат фрезувальний / Trasator / Felsőmaró / Fresatrice con mandrino alto / Fraiseuse à broche supérieure / Oberfräse / Фрезер / Frézka horní / Fréza horná + príslušenstvo / Glodalica / Freza / Fréze / Rezkalnik / Фреза / Glodalica / Фрѣза коніч / Freesmachine met hoge spindel / Fresa de fuso superior / Fresadora de superficie / Profilfreepink

Ref. 58GE140



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	12000-28000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	6,35 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	25 / 50 / 75 / 110 min
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062103086

Noże do struga

Cutters for planer / Ножи до рубанка / Cuțite pentru rindea / Gyalukések / Lame per pialla / Couteaux à rabot / Messer für Hobel / Ножи к рубанку / Nože do hoblíku / Nože na hoblík / Noževí za blanji / Peliai obliui / Éveles naži / Rezila za oblič / Ножове за ренде / Noževí struga / Λεπίδες πλάνης / Bladen voor schaafmachine / Facas p. garlopa / Cuchillas para cepillo eléctrico / Höövliterad

Ref. 58GE135-30

Dane techniczne	Specifications	
wymiar	size	82 mm
do	for	58GE135
norma pakowa	packaging	0/1000
EAN	EAN	5902062096265



Satyniarka akumulatorowa

Cordless satin / Аккумуляторна сатинова машина / Aparat de satin fără fir / Vezeték nélküli szaténkészítő / Satinatore a batteria / Satineuse sans fil / Schnurlose Satiniermaschine / Аккумуляторный сатин / Bezdrátový satinovač / Bezdrátový výrobnik saténu / Akumulatorski stroj za glačanje / Belaidis satino gaminimo įrenginys / Bezvadu satina veidotājs / Brezžični izdelovalec satnic / Безжичен производител на сатен / Аккумуляторска машина за полирање / Ασύρματο σατανοποίησ / Draadloze satijnmaker / Máquina de cetim sem fios / Satinadora sin cable / Juhtmeta satiniivlmistaja

Ref. 58GE137



- Ref. 54H035 P60
- Ref. 54H036 P40
- Ref. 54H037 P100
- Ref. 54H038 P120
- Ref. 54H039 P240



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	1500 – 3300 min ⁻¹
maksymalna średnica wałka	maximum shaft diameter	80 mm
maksymalna szerokość wałka	maximum roller width	100 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	15 / 31 / 51 / 65 min
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062103116

Przyssawka do płytek

Tile vibrator / Присоска для плитки / Ventuză pentru gresie / Csempé tapadókorong / Ventosa per piastrelle / Ventouse pour carrelage / Fliesensauger / Присоска для плитки / Přísavka na dlaždice / Přísavka na dlaždice / Vibrator za pločice / Plytelių siurbtukas / Flīžu piesūceknis / Sesalnik za ploščice / Заступкача чаша за плочки / Вибратор за плочице / Βεντούζα πλακιδίων / Tegelzuignap / Ventosa para azulejos / Ventosa para azulejos / Plaadi vibrator

Ref. 58GE148



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	0 – 7500 min ⁻¹
regulacja vibracji	vibration setting	MIN, 1, 2, 3, 4, 5, MAX
rozmiar stopy	base diameter	130 mm
maksymalny udźwóg	max suction hold	50 kg
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	55 / 110 / 165 / 230 min
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062110138

Opalarka

Hot air gun / Фен / Suflanta aer cald / Hőlégfúvó / Bruciapelo / Décapeur thermique / Sengmaschine / Термофен / Opalovací stroj / Teplovzdušná pištol + príslušenstvo / Fen za vrući zrak / Techninis fėnas / Fēns celtniecības / Fen za vroči zrak / Пустомет за горещ въздух / Fen za vrelí vazduh / Πιστόλι θερμού αέρα / Verfstripper / Soprador de ar quente / Decapador por aire caliente / Kuurnapuhur

Ref. 58G082



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
zakres temperatur	temperature range	550°C
przepływ powietrza	air flow	200 l/min
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	8 / 16 / 24 / 35 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062503497

Zgrzewarka do rur

Pipe welding machine / Трубозварювальний апарат / Aparat de sudură pentru țevi / Csőhegesztő gép / Saldatrice per tubi / Machine à souder les tuyaux / Rohrschweißgerät / Апарат для сварки труб / Svářečka trubek / Zváračka rúr / Stroj za zavarivanje cijevi / Vamzdžių suvirinimo aparatas / Cauruļu metināšanas iekārta / Stroj za varjenje cevi / машина за заваряване на тръби / Машина за завариване цеви / μηχανή συγκόλλησης σωλήνων / Pijplasapparaat / Aparelho de soldar tubos / Soldadora de tubos / Torude keevitusmasin

Ref. 04-622



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
temperatura powierzchni tulei grzewczej	temperature of welding head surface	230°C - 340°C
średnice tulei grzewczych	tube size	20/25/32mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	13 / 27 / 39 / 58 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558477573

Mieszarka akumulatorowa

Cordless mixer / Змішувач акумуляторний / Mixer cu acumulator / Akkumulátoros keverőgép / Miscelatore a batteria / Mélangeur à batterie / Akku-Rührmaschine / Миксер акумуляторний / Míchačka akumulátorové / Akumulátorové miešačka / Akumulatorski mješalica / Akumulatorinis Maisytuvas / Akumulatora mikseris / Baterijsko mešalnik / Акумуляторна миксер / Akumulatorska mikser / Αναδευτήρας / Accu mixer / Misturador de bateria / Mezclador a batería / Akuga segumikser

Ref. 58G084



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 250-400; II: 350-650 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M14
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	11 / 28 / 35 / 60 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062064202

Ref. 58GE129



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	I: 250-400; II: 350-650 min ⁻¹
uchwyt	chuck	quick chuck
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 21 / 35 / 45 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062087966

Wyciskacz do tub

Caulking gun / Толок для витискування монтажноі піни / Comprimator de tuburi / Kinyomópisztoly kartusokhoz / Pistola per tubi / Pistolet pour tubes / Auspresser für Tuben / Выжиматель / Aplikační pistole na tuby / Vytlačáč tub / Istiskivač za tube / Hermetiko pistoletas / Izspiedējs / Pištola za tube / Измусквач за туби / Istiskivač za tube / Πιστόλι αλικόνης / Schuimpistool / Espremedor para tubos / Pistola para tubos / Torutõmmits

Ref. 58GE114



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
siła wyciskania	pressing force	4500N
prędkość wyciskania	pressing speed	0.7 - 11 mm/s
na kartusze	tube size	310 ml / 325 mm
wydajność akumulatorze 2/4/6/8 Ah	performance with battery 2/4/6/8 Ah	180/360/540/720 tub/packs
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062082527

Ref. 58GE115



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
siła wyciskania	pressing force	4500N
prędkość wyciskania	pressing speed	0.7 - 11 mm/s
na kartusze	tube size	400 ml / 468 mm
wydajność na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	performance with battery 2/4/6/8 Ah	180/360/540/720 opak./packs
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062082534

Zszywacz akumulatorowy 2w1

Cordless nailer and staple gun / Сменлер для аккумулятив 2в1 / Capsator de baterie 2în1 / Akkus tûzógép 2 az 1-ben / Pinzatrice per batteria 2in1 / Agrafeuse à batterie 2en1 / 2-in-1-Batteriehefter / Сменлер батареу 2в1 / Sešivačka baterii 2v1 / Zošivačka batérii 2v1 / 2-u-1 baterijski spenjač / Dviejų viename akumuliatorių segiklis / 2-in-1 akumulatora skavotājs / Spenjač z baterijo 2v1 / 2в1 мейбоѢ за батерия / Специјални акумулатор 2у1 / Συρραπτικό μπαταρίας 2 σε 1 / Elektrische hechtmachine / Grampeador de bateria 2em1 / Grapadora de batería 2en1 / 2-ühes aku klammerdaja

Ref. 58G081



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
typ zszywek / gwoździ	staples/nails' type	G18, typ 90
maks wysokość zszywek / gwoździ	max staples/nails' height	40 / 50 mm
wydajność szt.	max performance pcs	100 /min
wydajność szt. na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	performance pcs with a battery 2/4/6/8 Ah	400 / 820 / 1260 / 1700
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062503480

Pistolet natryskowy HVLP

Spray gun HVLP / Φαρβονιότη HVLP / Pistol de duş HVLP / Szórópisztoly HVLP / Pistola a spruzzo HVLP / Pistolet à projection HVLP / Sprühpistole HVLP / Пистолет-распылимель HVLP / Strikací pistole HVLP / Striekacia pištoľ HVLP / Pištoľ za prskanje HVLP / Purškimo pistoletas HVLP / Pistole-smidzinātājs HVLP / Brizgalna pištoľa HVLP / Пистолет - ныеперзатом HVLP / Pištoľ za prskanje HVLP / Πιστόλι ψεκασμού HVLP / Pistolet de borrifar HVLP / Pistola de aspersión HVLP / Pihustuspiistol HVLP

Ref. 58GE103



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	can capacity	900 ml
średnica dyszy	nozzle diameter	2.5 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	9 / 18 / 27 / 40 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062103109

Przecinarka do glazury

Tile cutter / Πλυντοριζ / Tăietor plăci de glazura / Csempévágó / Tagliapiastrelle / Tronçonneuse à carrelage / Fliesenschneidemaschine / Πλυντορες / Rezačka dlažby / Rezačka dlaždic / Rezač pločica / Plytelij pļautstykļē / Flīžu griezējs / Zaga za keramiko / Ρεζαχκα за фаянсови плочки / Sečivo za gled / Κόπτης πλακιδίων / Glazuurknipper / Cortador p. Azulejos / Plaadilõikur

Ref. 58GE138



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	3800 min ⁻¹
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	110 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	22.2 mm
szerokość / długość stołu roboczego	working table width / length	305 mm / 335 mm
maks. głębokość cięcia - kąt 90° / kąt 45°	max. cutting depth - angle 90° / angle 45°	24 mm / 16 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	55 / 110 / 165 / 230 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062103109

Nitownica

Riveter / Клепальний інструмент / Maşină de nituit / Popszegecszűző / Chiodatrice / Riveuse / Nietmaschine / Заклепочник / Nýtovačka / Kliešte nitovacie ocelové / Klijesta za zakovice / Kniediklis / Kniežu stangas / Pištoľa za kovičenje / Нумачна / Pistolj za pop nitne / Ηλοι / Klinknagelmaschine / Rebitadora / Remachadora / Needitangid

Ref. 04-617



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
siła zrywania	pulling force	12000 N
średnica nitów	rivet diameter	2.4 / 3.2 / 5.0 / 6.4 mm
wydajność szt. na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	performance pcs with a battery 2/4/6/8 Ah	750 / 1600 / 2400 / 3200
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558496000

Odkurzacz akumulatorowy

Cordless vacuum cleaner / Пылосос акумулаторний / Aspirator de praf cu acumulator / Akkumulátoros porszívó / Aspirapolvere a batteria / Aspirateur à batterie / Akku-Staubsauger / Пылесос аккумуляторный / Akumulátorový vysavač / Vysávač akumulátorový / Akumulatorski usisavač / Akumulatorinis siurblys / Akumulatora putekļsūcējs / Akumulatorski sesalnik / Акумулаторна прахосмукачка / Bežični usisivač / Ασύρματα ηλεκτρική σκούνα / Draadloze stofzuiger / Aspirador sem fio / Aspiradora a batería / Juhtmeta tolmuimeja

Ref. 58G097



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	dust box capacity	0.5 l
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	16 / 34 / 43 / 80 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062065391

Ref. 58GE124



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	dust box capacity	20 l
moc ssania	suction pressure	16 KPa
wydajność	air blow performance	14 l/min
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 21 / - / 45 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062082572

Odkurzacz warsztatowy

Workshop vacuum cleaner / Пылосос професійний / Aspirator atelier cu sistem vacuum / Műhelyporszívó / Aspirapolvere da officina / Aspirateur d'atelier / Werkstattstaubsauger / Пылесос промышленный / Dilenský vysavač / Dieleňský vysávač / Radionički usisavač / Pramoninis siurblys / Rūpniecības putekļsūcējs / Industrijski sesalnik / Промислена прахосмукачка / Industrijski usisivač / Ηλεκτρική σκούνα επαγγελματική / Werkplaatsstofafzuiger / Aspirador de oficina / Aspirador / Tööstuslik tolmuimeja

Ref. 58GE105



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	dust box capacity	10 l
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	12 / 22 / 32 / 50 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062073013

Ref. 58GE133



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	dust box capacity	12 l
moc ssania	suction pressure	10 KPa
wydajność	air blow performance	10 l/min
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	11 / 23 / - / 50 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062096333

Odkurzacz do popiołu

Ash extractor / Витяжна золи / Extractor de cenușă / Hamuelszívó / Estrattore di cenere / Extracteur de cendres / Aschesauger / Зольный экстрактор / Odsávání popela / Odsávač popola / Usisivač pepela / Pelenų ekstraktorius / Pelnu nosūcējs / Odstranjevalec pepela / Извличаче на пепел / Acx екстрактор / Εξαγωγέας τέφρας / Asafzuiging / Extractor de cinzas / Extractor de cenizas / Tuha väljatõmbur

Ref. 58GE125



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemność zbiornika	dust box capacity	15 l
moc ssania	suction pressure	8 KPa
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	17 / 34 / 51 / 70 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062082589

Latarka

Torch / Ликтарик / Lanterna / Elemlámpa ledes / Lampada / Torche / Taschenlampe / Фонарик / Bateria / Lampa / Baterijska lampa / Žibintuvėlis / Lukturis / Svetilka / Фенерче / Lampa / Φακός / Zaklamp / Lanterna / Linterna de mano / Pöleti

Ref. 58G007



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
jasność	lm efficiency	260 lm
źródło światła	light-source type	3x LED
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	14 / 27 / 41 / 55 h
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062035356

Worki do odkurzacza

Vacuum cleaner bags / Мишки до пылесоса / Saci pentru aspiratori de praf / Porzsák porszívóhoz / Sacchetti per aspirapolvere / Sacs aspirateur / Staubsaugerbeutel / Меушкы-пылесосарніку / Sáčky do vysavače / Vrecká do vysávača / vreče za usisavač / Maišeliai dulkių siurbliui / Puteklsūcēja maisiņi / Vreče za sesalnik / Торби за прахосмукачку / Vakuut kese / Σάκοι συλλογής σκόνης / Zakken voor zwaar afval, super sterk / Sacos de aspirador / Bolsas para aspirador / Tolmuimejakotid

Ref. 58GE124-145



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	58GE124
ilość szt	quantity pcs	5
norma pakowa	packaging	0/14
EAN	EAN	5902062102454

Ref. 58GE133-145



Dane techniczne	Specifications	
do odkurzacza	for vacuum cleaner	58GE133
ilość szt	quantity pcs	5
norma pakowa	packaging	0/14
EAN	EAN	5902062102461

Lampa akumulatorowa

Battery lamp / Акумуляторна лампа / Lampă cu baterie / Akkumulátoros lámpa / Lampada a batteria / Lampe à piles / Akku-Lampe / Аккумуляторная лампа / Bateriová lampa / Batériová lampa / Punjiva lampa / Akumulatoriaus lempa / Akumulatora lukturis / Baterijska svetilka / Лампа за батерию / Пуњива лампа / Λαμπτήρας μπαταρίας / Acculamp / Lâmpada de bateria / Lámpara de batería / Akulamp

Ref. 58GE109



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	30 W
jasność	lm efficiency	1000/2000 lm
źródło światła	light-source type	SMD LED
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	158 / 295 / 481 / 600 min
norma pakowa	packaging	0/12
EAN	EAN	5902062082480

Kompresor akumulatorowy z osprzętem

Inflator with accessories / Компресор акумулаторний з принадлежностями / Compresor de cumulator de 12 v, cu accesorii / Léggompresszor tartozékokkal / Compresore a batteria con accessori / Compresseur à batterie avec accessoires / Akku-Kompressor mit Zubehör / Компресор акумулаторний с оснасткой / Akumulátorový kompresor s príslušenstvom / Akumulatorski kompresor s opremom / Automobilinis kompresorius su įranga / Akumulatora kompresors ar piederumiem / Akumulatorski kompresor z opremo / Ακкумуляτορες κομπρεσορ с оборудоване / Βατερειjski akumulator s priborom / Συμπιεστής επαναφορτιζόμενος με βοηθητικά εξαρτήματα / Batterijcompressor met accessoires / Compressor de ar para bateria com acessórios / Compresor a bateria con accesorios / Akukompressor koos tarvikutega

Ref. 58G041



ELEKTRONICZNE STEROWANIE
ELECTRONIC CONTROL



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	21000 min ⁻¹
ciśnienie maks.	max pressure	7 Bar / 100 PSI
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	27 / 43 / 73 / 90 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558480085

Ref. 04-620



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	4300 min ⁻¹
pojemność zbiornika	tank capacity	3.8 l
wydajność powietrza	air flow output	14 l/min
ciśnienie maks.	max pressure	8 Bar / 116 PSI
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 20 / 30 / 45 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5907558495980

Ref. 58GE113

FUNKCJA
LATARKI
LED TORCH



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	60 W
ciśnienie maks.	max pressure	11 Bar / 160 PSI
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	27 / 58 / 88 / 130 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062082510

Pompka akumulatorowa

Cordless inflator / Акумуляторний надувач / Inflator fără fir / Akkumulátoros feltöltő / Gonfiatore a batteria / Gonfleur sans fil / Schnurloser Inflator / Акумуляторний насос / Akumulátorový nafukovač / Akumulátorový nafukovač / Akumulatorski naduvanač / Akumulatorinis pripūtiklis / Bezvoda piepūle / Napajalnik brez akumulatorja / Ακкумуляτορες надувател / Ακкумуляτορες naduvavač / Ασύρματο φυσωτικό / Draadloze inflator / Inflator sem fio / Inflador inalámbrico / Juhtmeta täitur

Ref. 58G089



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
wydajność powietrza	air flow output	57 m³/h
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	26 / 60 / 90 / 130 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062506832

Pistolet klejowy

Glue gun / Пистолет клеѐвый / Pistol de lipit / Ragasztópisztoly / Pistola incollante / Pistolet à colle / Leimpistole / Пистолет клеєвої / Lepící pistole / Pištolj za plastiku / Ključ pistoletas / Limes pistole / Lepilna pištola / Пистолет за силикон / Pistolj za plastiku / Πιστόλι θερμοκόλλησης / Lijmpistool / Pistola p. cola / Pistola surtidora de pegamento / Liimpüstol

Ref. 58G040



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
temperatura	rated temp	160°C ÷ 210°C
średnica wkładów	glue stick dia	11 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	115 / 243 / 345 / 500 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5907558480078

Lutownica

Soldering iron / Паяльник / Fier de lipit / Forrasztópáka / Saldatore / Fer à souder / LötKolben / Паяльник / Rájčka / Sprájkovačka / Stanica za lemljenje / Lituoklis / Lodākurs / Sprajkalnik / Паяльник / Станица за лемљење / Σίδερο συγκόλλησης / Soldeerbout / Ferro de soldar / Soldador / Jootejaam

Ref. 58GE143



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
zakres temperatury	temperature range	150-480° C
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	120 / 252 / 398 / 530 min
norma pakowa	packaging	0/24
EAN	EAN	5902062202949

Miniszlifierka

Minigrinder / Шлифмашинка, міні / Minipolizor / Mini csiszológép / Minitrapano fresatore / Mini-ponceuse / Minischleifer / Мину-шлифовальная машина / Minibruska / Minibrúška / Mini brusilica / Mini šljufoklis / Mini-sliptmašina / Mini brusilnik / Мину шлоуфмашина / Mini brusilica / Μικρό τρίβελο / Minischuurmachine / Esmerilhadora mini / Mini amoladora recta / Otslihvija

Ref. 58GE107



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	5000 – 33000 min ⁻¹
uchwyt	chuck	3.2 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	66 / 130 / 295 / 280 min
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5902062073044

Ref. 58G095



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	3000 – 9000 min ⁻¹
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	35 / 76 / 130 / 150 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062065414

Adapter USB - latarka LED

USB adapter - LED flashlight / Αδανμep USB — λιxμαp LED / Adaptor USB - lanternā LED / USB adapter - LED lámpa / Adattatore USB - torcia elettrica LED / Adaptateur USB - torche LED / USB-adapter - LED-taschenlampe / Переходник USB - фонарик LED / USB adaptér - LED svítilna / USB adaptér - LED baterka / Adapter USB - LED svjetiljka / Jungtis USB - žibintuvėlis LED / USB adapters - LED lukturis / Adapter USB - svetilka LED / USB αδανμop - LED φενep / USB adapter - LED lampa / Φορητoo φορητiστη με USB και φακο LED / USB adapter - LED zaklamp / Adaptador USB - Lanterna LED / Adaptador USB - linterna LED / USB-adapter - LED-taskulap

Ref. 58G025



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	1 W
jasność	lm efficiency	30 lm
wyjście USB	USB output	5V DC 1,5A
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	18 / 36 / 54 / 72 h
norma pakowa	packaging	0/50
EAN	EAN	5907558480092

Uchwyt na akumulator Energy+

Energy+ battery holder / Тримач для батареї Energy+ / Suport de baterie Energy+ / Akkumulátor tartó, Energy+ akkumulátorokhoz / Portabatterie Energy+ / Support de batterie Energy+ / Energy+ Batteriehalter / Держатель батареу Energy+ / Držák baterie Energy+ / Držiak batérie Energy+ / Energy+ držač baterije / „Energy+“ baterijos laikiklis / Energy+ akumulatora turētājs / Nosilec baterije Energy+ / Държач за батерию Energy+ / Енергу+ држач батерује / Υποδοχή μπαταρίας Energy+ / Energy+ batterijhouder / Suporte de pilhas Energy+ / Portapilas Energy+ / Energy+ akuhoidja

Ref. 58G090



Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	0/50
EAN	EAN	5902062493781

Radio akumulatorowo-sieciowe

Battery-powered network radio / Бездротове радіо на батареїнах / Radio cu alimentare de la rețea și cu baterii / Akkumulátoros-hálózati rádió / Radio batteria rete / Radio sans fil et batterie / Internet-Radio mit Akku / Беспроводное радио на батареїнах / Rádio na baterie a síťové napájení / Akumulatorovo-sieťové rádio / Baterijski, mrežni radio / Radijo imtuvas maitinamas akumuliatoriumi ir iš tinklo / Akumulatora elektriskais radio / Akumulatorsko-omrežni radio / Радио, захранвано с батерии и от мрежамa / Zidni, mrežni radio na baterije / Ραδιόφωνο δικτύου με μπαταρία / Internetradio op batterij / Rádio de bateria e de rede / Radio de baterías y red / Aku-võrguraadio

Ref. 58GE128

FM, DAB+
AUX, BT, USB

COLOR LCD



ALARM
CLOCK



DUAL
POWER



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	2x 15 W
opcje	options	FM, DAB+ AUX, BT, USB
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 21 / 31 / 45 h
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062087959

Ref. 58GE104



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	21 W
opcje	options	FM, BT
jasność	lm efficiency	350/700/1500 lm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	16 / 32 / 48 / 72 h
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062073020

Wentylator akumulatorowo-sieciowy

Battery and mains powered fan / Вентилятор від акумулятора та живлення від мережі / Ventilator cu baterie și rețea / Akkumulátoros és hálózati ventilátor / Bateria y ventilador de red / Ventilateur alimenté par batterie et secteur / Batterie- und netzbetriebener Ventilator / Вентилятор с питанием от аккумулятора и от сети / Bateria e síťový ventilátor / Ventilátor napájaný z batérie a zo siete / Ventilator na bateriju i napajanje / Baterija ir maitinimo šaltinis / Ventilators ar akumulatoru un elektrotīklu / Ventilator z baterijo in napajanjem iz omrežja / Вентилятор за батерии и захранващи устройства / Вентилятор са батеријом и напајањем / Ανεμιστήρας με μπαταρία και ρεύμα / Energie+ en netstroomventilator / Bateria e ventilador alimentado pela rede / Ventilatore a batteria e alimentato da rete / Aku ja voolutoitega ventilaator

Ref. 58G080

Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
moc	power	21 W
prędkość obrotowa	rotational speed	I max 2573; II max 1635 min ⁻¹
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	130 / 300 / 450 / 600 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062503749



Wkrętak akumulatorowy

Cordless Screwdriver / Шрубоверт акумулаторний / Surubelniță cu acumulator / Akkumulátoros csavarozó / Avvitatore a batteria / Tournevis à batteries / Akku-Schraubendreher / Отвертка акумулаторная / Akumulatorový šroubovák / Akumulatorový skrutkovač / Akumulatorski odvijač / Akumulatorinis suktuvas / Akumulatora skrūvgriezis / Akumulatorski vijačnik / Аккумуляторна отвертка / Akumulatorski odvijač / Εναρτηζόμενα κατσαβίδι / accu schroevendraaier / Chave de fenda de bateria / Destornillador a batería / Akukruvikeeraja

Ref. 04-200

USB-C



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	3.6V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	280 min ⁻¹
uchwyt	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
maks. moment obrotowy	max. torque	2.1 Nm
czas pracy na akumulatorze	worktime with a battery	70 min
norma pakowa	packaging	0/16
EAN	EAN	5907558439380

Ref. 04-199

USB-C



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	4V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	230 min ⁻¹
uchwyt	chuck	hex 1/4" 6,35 mm
maks. moment obrotowy I/II/III	max. torque I/II/III	2, 3, 4.5 Nm
czas pracy na akumulatorze	worktime with a battery	55 min
norma pakowa	packaging	0/30
EAN	EAN	5907558483888

Mini urządzenie wielofunkcyjne/polerka

Mini polisher device / Мiнi багaтoфyнкцiональнiй пристрiй/полiрувальник / Mini dispozitiv multifuncțional/polisher / Mini multifunkciós készülék/polírozó / Mini dispositivo multifunzione/lucidatrice / Mini appareil multifonctionnel/polisseur / Mini-Multifunktionsgerät/Polierer / Мини многофункциональный прибор/полировщик / Mini multifunkční zařízení/leštička / Mini multifunkčné zariadenie/leštička / Mini višenamjenski alat od / Mini daugiafunkcinis prietaisas/poliruoklis / Mini daudzfunkcionāla ierīce/polisher / Mini večnamenska naprava/polirka / Мини мултифункционален 4V инструмент / Мини мултифункционални алат / Μίνι πολυεργαλείο ή συσκευή / γυαλιστικό / Mini multifunctioneel apparaat/polijstmachine / Mini aparelho multifunções/polidor / Mini aparato multifunción/pulidor / Mini multifunction töörist

Ref. 04-604

USB-C



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	4V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	1800 min ⁻¹
uchwyt	chuck	M10
maks. średnica tarczy	maximum wheel diameter	65 mm
czas pracy na akumulatorze	worktime with a battery	73 min
norma pakowa	packaging	0/20
EAN	EAN	5907558439380

Torba na elektronarzędzia Energy+

Bag for power tools Energy+ / Сумка для електроінструменту Energy+ / Geantă pentru unelte electrice Energy+ / Géptartó táská Energy+ / Borsa per elettrooutensili Energy+ / Sac à outils Energy+ / Tasche für Elektrowerkzeuge Energy+ / Сумка для електроінструмента Energy+ / Brašna na električne náradí Energy+ / Taška na električne náradie Energy+ / Torba za Energy+ električne alate / Įrankių krepšys Energy+ / Instrumentu soma Energy+ / Torba za električno orodje Energy+ / Чанта за инструменту Energy+ / Torba za električne alate Енерџи+ / Σάκτα ηλεκτρικών εργαλείων Energy+ / Gereedschapstas Energy+ / Saco de ferramentas Energy+ / Bolsa de herramientas Energy+ / Kott Energy+ elektritööriistade jaoks

Ref. 58G015



Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	0/12
EAN	EAN	5902062035431

Ref. 58G021



Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	0/6
EAN	EAN	5902062045966

Ref. 58G092



Dane techniczne	Specifications	
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062506801

Torba na elektronarzędzia Energy+

Bag for power tools Energy+ / Сумка для электроинструмента Energy+ / Geantă pentru unelte electrice Energy+ / Géptartó táska Energy+ / Borsa per elettrooutensili Energy+ / Sac à outils Energy+ / Tasche für Elektrowerkzeuge Energy+ / Сумка для электроинструмента Energy+ / Brašna na elektrické nářadí Energy+ / Taška na elektrické náradie Energy+ / Torba za Energy+ električne alate / Įrankių krepšys Energy+ / Instrumentu soma Energy+ / Torba za električno orodje Energy+ / Чанта за инструменти Energy+ / Торба за електричне алате Енерги+ / Τσάντα ηλεκτρικών εργαλείων Energy+ / Gereedschapstas Energy+ / Saco de ferramentas Energy+ / Bolsa de herramientas Energy+ / Kott Energy+ elektritööriistade jaoks

Ref. 58G093



Dane techniczne	Specifications
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Ref. 58G088



Dane techniczne	Specifications
norma pakowa	packaging
EAN	EAN


Walizka do wiertarko-wkrętarek Energy+

Case for Energy+ drills / Кейс для дрелей-шуруповертов Energy+ / Valiza pentru mașină de găurit/perforator, Energy+ / Koffer Energy+ akkus fúrógépekhez / Valigetta per trapani Energy+ / Étui pour perceuse/visseuse Energy+ / Koffer für Energy+-Bohrer / Кейс для дрелей-шуруповертов Energy+ / Kufřík / Kufřík pre vrtáčky Energy+ / Kofer za Energy+ bušilice / „Energy+“ gręztwo / gręztwo dekłas / Energijas+ urbjašinas/vērmašinas futrālis / Ohišje za vrtalnik Energy+ / Калѣф за бормашина/вертоверт Energy+ / Футрола за бушилице Енерги+ / Θήκη τριπανιού Energy+ / Koffer voor Energy+ boor-/schroefmachine / Mala para berbequim Energy+/driver / Estuche para taladros Energy+ / Korpus Energy+ trellidele

Ref. 58G087



Dane techniczne	Specifications
norma pakowa	packaging
EAN	EAN





GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY

ENERGY+
system

NEO GRAPHITE
TOOLS

NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY

OGRÓD


GARDEN / САД



Robot koszący akumulatorowy

Cordless mowing robot / Акумуляторний робот для косіння / Robot de tuns iarba fără fir / Vezeték nélküli fűnyíró robot / Robot rasaerba a batteria / Robot tondeuse sans fil / Schnurloser Mähroboter / Аккумуляторный робот-газонокосильщик / Akumulátorový sekací robot / Akumulátorový robot na kosenie / Robot za košnju na baterije / Akumulātorinis pjovimo robotas / Bezvadu pļaušanas robots / Akumulatorski robot za košnju / Безжичен робот за косене / Робот за кошење на батерије / Αούρματο ρομπότ κοπής / Draadloze maairobot / Robô corta-relva sem fios / Robot cortacésped sin cable / Juhtmeta niitmisrobot

Ref. 04-621



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



APLIKACJA
MOBILNA
MOBILE APP




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	3100 min ⁻¹
szerokość koszenia	cutting width	180 mm
wysokość koszenia	cutting height	20 – 60 mm
czas pracy na akumulatorze	worktime with a battery	77 / 170 / 240 / 350 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558430431

Kosiarka akumulatorowa

Cordless lawn mower / Акумуляторна косарка / Cositoare de baterii / Akkumulátor fűnyíró / Rasaerba batteria / Tondeuse à batterie / Batteriemäher / Аккумуляторная косилка / Akumulátorová sekačka / Akumulátorová kosačka / Akumulatorski kosilica / Akumulātorinis vejapjovė / Akumulatoru pļaujmašīna / Baterijska kosilnica / Батерия косачка / Akumulatorska kosačica / Αούρματο χλοοκοπτικό / Accu maaijer / Cortador de bateria / Cortadora de batería / Aku niiduk

Ref. 04-640



SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS
MOTOR



18V
ENERGY+
36V SYSTEM



380 MM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	36V (2x 18V)
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	3280 min ⁻¹
szerokość koszenia	cutting width	380 mm
wysokość koszenia	cutting height	25 - 75 mm
pojemność kosza	grass catcher capacity	45 l
czas pracy na akumulatorze	worktime with a battery	12 / 25 / 40 / 55 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558477436

Kosiarka elektryczna do trawy

Electric lawn mower / Газонокосарка электрична / cositoare electrică p/t gazon / Elektromos fűnyírógép / Rasaerba elettrico / Tondeuse électrique à gazon / Elektrorasenmäher / Газонокосилка электрическая / Elektrická sekačka na trávu / Elektrická kosačka / Elektrická kosilica za travu / Elektrinė žolapjovė / Elektriskā zāles pļaujmašīna / Elektrīčna kosilnica za travo / Электрическа косачка за трева / Elektrīčna kosilica za travu / Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή / Elektrische grasmaaier / Ceifeira para relva elétrica / Cortacésped eléctrico para césped / Elektriline muruniiduk

Ref. 04-628

1600 W



380 MM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
prędkość obrotowa	rotational speed	3200 min ⁻¹
szerokość koszenia	cutting width	380 mm
wysokość koszenia	cutting height	25 - 75 mm
pojemność kosza	grass catcher capacity	45 l
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558477931

Ref. 04-629

1800 W



440 MM



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1800 W
prędkość obrotowa	rotational speed	3000 min ⁻¹
szerokość koszenia	cutting width	440 mm
wysokość koszenia	cutting height	25 - 75 mm
pojemność kosza	grass catcher capacity	45 l
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558477948

Podkaszarka akumulatorowa

Cordless grass trimmer / Триммер акумулаторний / Cositoare cu acumulator / Akkumulátoros szegélynyíró / Tosaerba a filo a batteria / Débroussaileuse sans fil / Akku-rasentrimmer / Акумуляторный триммер / Akumulátorový vyžinač / Akumulátorový vyžinač / Akumulatorski trimmer za travu / Akumulatorinė žoliapjovė / Akumulatoria trimmeris / Akumulatorska kosilnica / Акумуляторен триммер / Akumulatorska kosilica / Εναρτησιζόμενο χορτοκοπτικό / Accu heggenschaar / Aparador de grama à bateria / Desbrozadora a batería / Akutoitel trimmer

Ref. 58GE112



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	9000 min ⁻¹
szerokość koszenia	trimming width	280 mm
wymiary linki tnącej	cutting line dimensions	1.65 x 3000 mm
regulacja wysokości	telescopic tube	100-140 cm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	34 / 62 / 104 / 130 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062082503

Ref. 58G030



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	9000 min ⁻¹
szerokość koszenia	trimming width	254 mm
regulacja wysokości	telescopic tube	110-140 cm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	28 / 52 / 80 / 110 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062057655

Podkaszarka teleskopowa

Telescopic trimmer / Телескопичный триммер / Trimmer telescopic / Teleszkópós trimmer / Trimmer telescópico / Tondeuse télescopique / Teleskop-Trimmer / Телескопический триммер / Teleskopický vyžinač / Teleskopický vyžinač / Teleskopski trimmer / Teleskopinė žoliapjovė / Teleskopiskais trimmeris / Teleskopski trimmer / Телескопичен триммер / Телескопски триммер за трава / Τηλεσκοπικό χλοοκοπτικό / Telescopische trimmer / Aparador telescópico / Recortadora telescópica / Teleskooptrimmer

Ref. 04-626

350 W



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	380 W
prędkość obrotowa	rotational speed	12 000 min ⁻¹
szerokość koszenia	trimming width	250 mm
regulacja wysokości	telescopic tube	100-130 cm
wymiary linki tnącej	cutting line dimensions	1.2 mm
norma pakowa	packaging	0/8
EAN	EAN	5907558478006

Noże do podkaszarki

Blades for grass trimmer / Ножи до триммера / Cu'ite pentru trimmer / Fűkasza kések / Lame per Tagliabordi / Lames pour coupe-herbe / Messer für Rasentrimmer / Ножи для триммера / Nože do vyžinače / Nože do vyžinača / Noževi za trimere za travu / Žoliapjovės peiliukai / Asmeni zales trimmeram / Rezila za kosilnice trave / Ножове за триммер за трева / Ножеви за триммер за трава / Λεπίδες για χορτοκοπτικό / Messen voor grastrimmer / Láminas para aparador de relva / Cuchillas para cortadora de césped / Terad murutrimmerile

Ref. K/58G030-30



Dane techniczne	Specifications	
ilość szt	quantity pcs	20
do	for	58G030
norma pakowa	packaging	0/50
EAN	EAN	5902062810090

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe


Cordless hedge trimmer / Куцюрцз акумуляторный / Foarfecă de tuns gardul viu cu acumulator / Akkumulátoros sövényvágó / Tagliasiepi a batteria / Taille-haies à batterie / Akku-heckenschere / Ножницы для живой изгороди аккумуляторные / Akumulátorové nůžky na živý plot / Akumulátorové nožnice na živý plot / Akumulatorske škare za živico / Akumulatorinis gyvatvorių žirkles / Akumuladora dzīvžoga šķēres / Baterijske škare za živo mejo / Акумуляторні ножницц за жив нєм / Akumulatorske makaze za živicu / Ψαλίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο / Accu kettingzaag / Corta-sebes a bateria / Cortasetos a batería / Akutoitel hekilõikur

Ref. 58G032



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	1300 min ⁻¹
szerokość cięcia	cutting width	510 mm
grubość cięcia	max cutting thickness	15 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	71 / 116 / 198 / 240 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062057662

Ref. 58G042



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	36V (2x 18V)
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	2800 min ⁻¹
szerokość cięcia	cutting width	520 mm
grubość cięcia	max cutting thickness	20 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	33 / 60 / 91 / 130 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062501165

Nożyce do żywopłotu

Hedge trimmer / Ножницц до живонолноты / foarfecă p/t gard viu / Sövényvágó / Tagliasiepi elettrico / Cisaille à haie / Heckenschere / Ножницы для живой изгороди / Nůžky na živý plot / Nožnice na živý plot / Škare za živico / Žirkles gyvatvorei / Dzīvžoga šķēres / Škarje za živo mejo / Храсморез / Makaze za živico / Θαμνοκοπτικό μηχανήμα / Hekschaar / Tesoura p. Vedação / Cortasetos eléctrico / Hekipúgaja

Ref. 04-627

600 W



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	600 W
prędkość obrotowa	rotational speed	1800 min ⁻¹
szerokość cięcia	cutting width	510 mm
grubość cięcia	max cutting thickness	20 mm
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5907558478013

Trymer do trawy i żywopłotu

Grass and hedge trimmer / Триммер для травы та живонолноты / Foarfecă pentru iarba si gard viu / Fű- és bokornyíró olló / Trimmer per erba e siepi / Peigne pour herbe et haie vive / Rasen- und Heckentrimmer / Триммер для газона и живоой изгороди / Nůžky na trávu a živý plot / Vyžinač trávy a živého plotu / Trimer za travu i živico / Gyvatvorių ir žolės žirkles / Trimmeris zālei un dzīvžogam / Trimer za travo i živo mejo / Триммер за тмева и жив нєм / Trimer za travu i živico / Θαμνοκοπτικό - Χορτοκοπτικό / Trimmer voor gras en heg / Mini tesoura para relva e sebes / Podadora de césped y cortasetos / Rohu- ja hekitrimmer

Ref. 58GE119



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	16500 min ⁻¹
szerokość cięcia	trimming width	75 - 100 - 200 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	115 / 230 / 345 / 480 min
norma pakowa	packaging	0/4
EAN	EAN	5902062082473

Dmuchawa akumulatorowa

Cordless blower / Поairмродуена акумуляторна (нулосас садоовуї) / Suflantei/aspiratorului cu acumulator / Akkumulátoros lombfúvó / Soffiatore a batteria / Souffleur à batterie / Akku-gebläse / Аккумуляторная воздуходувка / Akumulátorový fukar / Akumulátorové dýchadlo / Akumulatorski puhač tišča / Akumulatorinis lapų pūstuvus / Akumuladora lapu pūtējs / Baterijski pihalnik / Акумуляторна дуhalка / За употребу бежићног вентилатора / Επαναφορτιζόμενο φούστρο / Accu grastrimmer / Soprador de Folhas à Bateria / Soplador a batería / Akutoitel lehepuhur

Ref. 58G031



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	12000 min ⁻¹
prędkość maksymalna powietrza	maximum air speed	190 km/h
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	21 / 43 / 53 / 90 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062057679

Ref. 58GE118




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	18000 min ⁻¹
prędkość maksymalna powietrza	maximum air speed	252 km/h
wydatek powietrza	air output	0,2-6 m³/min
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 19 / 29 / 45 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062082466

Odkurzacz ogrodowy akumulatorowy

Cordless garden vacuum cleaner / Аккумуляторный садовый пылесос / Aspirator de grădină fără fir / Akkumulátoros lombszívó / Aspirapolvere da giardino senza fili / Aspirateur de jardin sans fil / Schnurloser Gartenstaubsauger / Аккумуляторный садовый пылесос / Akumulátorový zahradní vysavač / Akumulátorový záhradný vysávač / Bežični vrtni usisavač / Belaidis sodo dulkių siurblys / Bezvada dārza putekļu sūcējs / Brezžični vrtni sesalnik / Аккумуляторна градинска прахосмукачка / Bežični baštenski usisivač / Ηλεκτρική ακούπα κήπου χωρίς καλώδιο / Draadloze tuinstofzuiger / Aspirador de pó de jardim sem fio / Aspirador de jardín inalámbrico / Akku leheimur

Ref. 58G036



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	36V (2x 18V)
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	18000 min ⁻¹
prędkość maksymalna powietrza	maximum air speed	200 km/h
wydatek powietrza	air output	220 m ³ /h
pojemność worka	bag capacity	35 l
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	5 / 13 / 20 / 30 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062510068

Sekator akumulatorowy

Cordless pruning scissors / Секатор аккумуляторный / Foarfece de gradina cu acumulator / Akkumulátoros metszőolló / Cesoie electrice / Sécateur à batterie / Gartenschere Akku / Секатор аккумуляторный / Akumulátorové zahradnické nůžky / Záhradné nožnice akumulátorové / Akumulatorske škare / Akumulatorinis sekatorius / Akumulatora dārza grieznis / Akumulatorski sekalnik / Градински ножници акумулаторни / Akumulatorske makaze / Ψαλίδι κλαδέματος επαναφορτιζόμενο / Takkenschaar / Corta-sebes de bateria / Podador a batería / Akutoitel löikur

Ref. 58G029



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
grubość cięcia	cutting range	30 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	10 / 20 / 30 / 45 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062510013

Odkurzacz ogrodowy

Garden vacuum cleaner / Пылесос садовый / Aspirator de gradina / Lombszívó / Aspiratore da giardino / Aspirateur de jardin / Gartenstaubsauger / Пылесос садовый / Zahradní vysavač / Záhradný vysávač / Vrtni usisavač / Lapy siurblys / Dārza putekļsūcējs / Sesalnik za vrt / Градинска прахосмукачка / Vrtlarski usisivač / Ηλεκτρικός αναρροφητήρας / Tuinstofzuiger / Aspirador de jardim / Aspirador de jardín / Leheimur

Ref. 04-624

3500 W



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	3500 W
prędkość obrotowa	rotational speed	9000-15000 min ⁻¹
prędkość maksymalna powietrza	maximum air speed	240 km/h
wydatek powietrza	air output	795 m ³ /h
pojemność worka	bag capacity	45 l
stopień rozdrabniania	degree of comminution	10:1
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558479515

Sekator akumulatorowy

Cordless pruning scissors / Секатор аккумуляторный / Foarfece de gradina cu acumulator / Akkumulátoros metszőolló / Cesoie electrice / Sécateur à batterie / Gartenschere Akku / Секатор аккумуляторный / Akumulátorové zahradnické nůžky / Záhradné nožnice akumulátorové / Akumulatorske škare / Akumulatorinis sekatorius / Akumulatora dārza grieznis / Akumulatorski sekalnik / Градински ножници акумулаторни / Akumulatorske makaze / Ψαλίδι κλαδέματος επαναφορτιζόμενο / Takkenschaar / Corta-sebes de bateria / Podador a batería / Akutoitel löikur

Ref. 58GE116



Ref. 58GE116-71



Ref. 58GE116-73



L= 130 mm 5"
Cutting L= 100 mm 4"



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	4.6 m/s
grubość cięcia	cutting width	100 mm (4")
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	45 / 90 / 180 / 290 min
norma pakowa	packaging	0/5
EAN	EAN	5902062082541

Pilarka łańcuchowa akumulatorowa


Cordless chain saw / Пилка ланцюгова акумуляторна / Drujbã cu acumulator / Akkumulátoros láncfűrész / Motosega a batteria / Scie à chaîne sans fil / Akku-kettensäge / Ценная аккумуляторная пила / Akumulátorová řetězová pila / Akumulátorová reťazová pilka / Akumulatorska lančana pila / Akumulatorinis grandininis pjūklas / Kėdes akumulatora motorzāģis / Akumulatorska verižna žaga / Вержен акумуляторен трион / Akumulatorska motorna testera / Εναρφαρτιζόμενο αλυσοπίοιο / Slanghaspel gemonteerd / Motosserra sem fio / Sierra de cadena a batería / Akutoitel kettsaag

Ref. 58G034



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	3300 min ⁻¹
długość prowadnicy	bar length	250 mm
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	6 m/s
grubość cięcia	cutting width	200 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	31 / 56 / 80 / 120 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062510044

Ref. 58G043



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	36V (2x 18V)
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	10000 min ⁻¹
długość prowadnicy	bar length	350 mm
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	19 m/s
grubość cięcia	cutting width	300 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	16 / 57 / 130 / 120 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062501172

Pilarka łańcuchowa spalinowa

Gasoline chain saw / Пилка ланцюгова бензинова / ferestrău cu lanț cu motor / Motoros láncfűrész / Motosega a catena / Scie à bois à essence / Kettensäge m. Verbrennungsmotor / Пила цепная бензиновая / Motorová řetězová pila benzinová / Benzinová reťazová pilka / Lančana benzinska pila / Grandininis benzininis pjūklas / Benzina kēžu zāģis / Bencinska verižna žaga / Вержен трион бензинов / Benzinska lančana testera / Βενζινωκήν αλυσοπίοιο / Benzine kettingsaag / Electro-serra / Motosierra / Kettsaag

Ref. 58G953

2.7 KM



Dane techniczne	Specifications	
moc	power	2 kW / 2.7 KM
pojemność silnika	displacement	52 cm ³
prędkość obrotowa	rotational speed	10500 min ⁻¹
długość prowadnicy	bar length	400 mm
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	19 m/s
grubość cięcia	cutting width	350 mm
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062077745

Ref. 58G954

2.7 KM



Dane techniczne	Specifications	
moc	power	2 kW / 2.7 KM
pojemność silnika	displacement	52 cm ³
prędkość obrotowa	rotational speed	10500 min ⁻¹
długość prowadnicy	bar length	450 mm
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	19 m/s
grubość cięcia	cutting width	400 mm
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062077752

Urządzenie ogrodowe na wysięgniku

Garden device with extension arm / Садовий пристрій з подовжуювачем / Dispositiv de grădină cu braț de extensie / Kerti eszköz hosszabbító karral / Dispositivo da giardino con braccio di estensione / Dispositif de jardinage avec bras d'extension / Gartengerät mit Auslegerarm / Садовое устройство с удлинителем крошительном / Zahradní zařízení s prodlužovacím ramenem / Záhradné zariadenie s predlžovacím ramenom / Vrtni uređaj s produžnim krakom / Sodo įrenginys su prailgintuvu / Dārza ierīce ar pagarinātāju / Vrtna naprava s podaljškom / Градинско устройство с удължаващо рамо / Baštenski uređaj sa produžnom rukom / Συσκευή κήπου με βραχίολο προέκτασης / Tuinapparaat met verlengarm / Dispositivo de jardinagem com braço de extensão / Dispositivo de jardín con brazo extensible / Pikendusvarrega aia seade

Ref. 58G098



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
prędkość obrotowa	rotational speed	1300 min ⁻¹
długość prowadnicy	bar length	250 mm
grubość cięcia	cutting width	200 mm
prędkość liniowa łańcucha	linear speed of chain	8 m/s
szerokość cięcia (nożyce)	cutting width (hedge trimmer)	430 mm
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	21 / 42 / 63 / 90 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062065407



Ref. 58G098-20

Ref. 58G098-30

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS



NEO
TOOLS



Kosa akumulatorowa

Cordless Grass Cutter / Акумуляторна коса / T  ietor de iarb   f  r   fir / Akkus f  nyir   / Tagliaerba a batteria / Coupe-herbe sans fil / Schnurloser Grasschneider / Аккумуляторный триммер для травы / Akumul  torov   seka  ka na tr  vu / Akumul  torov   kosa  ka na tr  vu / Be  i  ni reza   trav   / Bevielis   ol  s p  joviklis / Bezvada z  les pl  v  js / Akumulatorski rezalnik tr  ve / Аккумуляторен резач за трева / Akumulatorski reza   trav   / K  f  tis x  r  s x  r  to / Draadloze grassnijder / Cortador de grama sem fio / Cortador de c  sped inal  mbrico / Juhtmeta murul  ikur

Ref. 58G035



Dane techniczne	Specifications
n��pi��cie zasilania	voltage
typ akumulatora	battery type
pr��dko��� obrotowa	rotational speed
szeroko��� koszenia ��y��ka / n���	cutting width line/blade
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Pompa zanurzeniowa

Submersible pump / Помпа заглибна / Pomp   de cufundare / B  v  rszivat  y   / Pompa a immersione / Pompe immerg  e / Tauchpumpe / Насос погружной / Ponorn     rpadlo / Ponorn     rpadlo / Potopna pumpa / Panardinamas siurblys / legrem  j  mais s  knis / Potopna   rpalka / Подводна помпа / Potopl  jena pumpa / Καταβυ  μενη αντλία / Dompelpomp / Bomba de imers  o / Bomba de inmersi  n / Sukelpump

Ref. 04-745

400 W



Dane techniczne	Specifications
n��pi��cie zasilania	voltage
moc	power
wydajno���	performance
maks. robocza g��bokoo��� zanurzenia	maximum working depth
maks. wysoko��� podnoszenia wody	maximum water head
minimalne zanurzenie	minimum immersion
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Pompa zanurzeniowa

Submersible pump / Помпа заглибна / Pomp   de cufundare / B  v  rszivat  y   / Pompa a immersione / Pompe immerg  e / Tauchpumpe / Насос погружной / Ponorn     rpadlo / Ponorn     rpadlo / Potopna pumpa / Panardinamas siurblys / legrem  j  mais s  knis / Potopna   rpalka / Подводна помпа / Potopl  jena pumpa / Καταβυ  μενη αντλία / Dompelpomp / Bomba de imers  o / Bomba de inmersi  n / Sukelpump

Ref. 04-735

900 W



INOX



Dane techniczne	Specifications
n��pi��cie zasilania	voltage
moc	power
wydajno���	performance
maks. robocza g��bokoo��� zanurzenia	maximum working depth
maks. wysoko��� podnoszenia wody	maximum water head
minimalne zanurzenie	minimum immersion
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Ref. 04-736

1100 W



INOX



Dane techniczne	Specifications
n��pi��cie zasilania	voltage
moc	power
wydajno���	performance
maks. robocza g��bokoo��� zanurzenia	maximum working depth
maks. wysoko��� podnoszenia wody	maximum water head
minimalne zanurzenie	minimum immersion
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Ref. 04-746

900 W



Dane techniczne	Specifications
n��pi��cie zasilania	voltage
moc	power
wydajno���	performance
maks. robocza g��bokoo��� zanurzenia	maximum working depth
maks. wysoko��� podnoszenia wody	maximum water head
minimalne zanurzenie	minimum immersion
norma pakowa	packaging
EAN	EAN

Myjka wodna ciśnieniowa

High pressure cleaner / Машина моеча / Masina de spalat cu presiune / Magasnyomású mosó / Idropulitrice / Nettoyeur à eau haute pression / Wasserhochdruckreiniger / Моечная машина / Vodní tlaková myčka / Tlaková vodná čistička / Visokotlačni čistač / Aukšto slėgio plovimo įrenginys / Augstspiediena mazgājamā ierīce / Visokotlačni čistilec / Водоструйка под налягане / Cistač sa visokim pritiskom / Πλυντήριο / Hogedrukreiniger / Aparelho de lavar de pressão / Limpiadora de presión / Survepesur

Ref. 04-630

1600 W
MAX 135
BAR



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	1600 W
wydajność	water output	6.8 l/min
ciśnienie maksymalne	max pressure	135 bar
wąż ciśnieniowy	high pressure hose	5 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558477955

Ref. 04-705

2000 W
MAX 150
BAR



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
wydajność	water output	6 l/min
ciśnienie maksymalne	max pressure	150 bar
wąż ciśnieniowy	high pressure hose	5 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558469493

Ref. 04-631

2200 W
MAX 165
BAR




Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2200 W
wydajność	water output	7.3 l/min
ciśnienie maksymalne	max pressure	165 bar
wąż ciśnieniowy	high pressure hose	8 m
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5907558477962

Myjka akumulatorowa

Cordless cleaner / Акумуляторний очишувач / Detergent färr fir / Vezeték nélküli tisztítószér / Limpiador inalámbrico / Nettoyeur sans fil / Schnurloser Reiniger / Аккумуляторный очиститель / Akumulátorový čistič / Akumulátorový čistič / Bežično čiščenje / Belaidis valiklis / Bezvada tīrītājs / Brežični čistilec / Безжичен почистващ препарат / Akumulatorski čistač / Ασύρματο καθαριστικό / Draadloze reiniger / Limpador sem fio / Detergente senza fili / Juhtmeta puhastusvahend

Ref. 58G083



DYSZA
WIELOFUNKCYJNA
MULTI-FUNCTION
NOZZLE



Dane techniczne	Specifications	
napięcie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
wydajność	performance	I: 2.6; II: 2.9 l/min
ciśnienie robocze	working pressure	I: 19; II: 24 bar
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	70 / 140 / 210 / 290 min
norma pakowa	packaging	0/2
EAN	EAN	5902062510075

GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

3
YEARS
WARRANTY



NEO
TOOLS

3
YEARS
WARRANTY

Opryskiwacz akumulatorowy

Cordless sprayer / Аккумуляторний обприскувач / Pulverizator f  r cablu / Vezet  k n  lk  li permetez   / Spruzzatore a batteria / Pulv  risateur sans fil / Schnurloses Spr  hger  t / Аккумуляторный распылитель / Akumul  torov  j postrekova   / Akumulatorska prskalica / Belaidis purk  stuv  s / Akumul  tora smidzin  t  js / Brez  i  ni razpr  ilec / Аккумуляторна пр  скачка / Аккумуляторска прскалица / Ασ  ρματος ψεκαστήρας / Snoerloze sproeier / Pulverizador sem fios / Pulverizador inal  mbrico / Juhtmeta pihusti

Ref. 58GE106



Dane techniczne	Specifications	
n��pi��cie zasilania	voltage	18V
typ akumulatora	battery type	Li-Ion
pojemno��c zbiornika	tank capacity	15 l
wydajno��c	water output	0.8 l/min
ci��nienie robocze	working pressure	3 bar
czas pracy na akumulatorze 2/4/6/8 Ah	worktime with a battery 2/4/6/8 Ah	170 / 340 / 510 / 750 min
norma pakowa	packaging	0/1
EAN	EAN	5902062073037

Zestaw dysz do opryskiwacza

Nozzle set for sprayer / Набір форсунок для обприскувача / Set de duze pentru pulverizator / Sz  r  fej k  szlet, akkus permetez  h  z / Set di ugelli per spruzzatore / Jeu de buse pour pulv  risateur / D  sensatz f  r Spr  hger  t / Комплект форсунок для распылителя / Sada trysek pro post  rkova   / S  prava trysiek pre postrekova   / Set mlaznica za prskalicu / Purk  stuk   rinkinys purk  stuvui / Sprauslu komplekts smidzin  t  j  m / Komplet s  b za razpr  ilnik / Комплект дюзы за пр  скачка / Комплет млазница за прскалицу / Σ  τ ακροφ  σι  ν γ  ια ψεκαστήρα / Sproeierset voor sproeier / Conjunto de bocal para pulverizador / Juego de boquillas para pulverizador / D  iiside komplekt pihustile

Ref. 58GE106-24



Dane techniczne	Specifications	
do	for	58GE106
norma pakowa	packaging	0/150
EAN	EAN	5902062096272

Rozpalarka do grila

Grill Ignitor / Запальничка для гриля / Aprinz  tor de gr  tar / Grillgy  jt   / Accenditore per grill / Allume-barbecue / Grillanz  nder / Термопистолет для розжигання барбек   / Zapalova   gril   / Zapa  lova   na gril / Upalja   za ro  stilj / Orap  t  e griliui / Grila aizdedzin  t  js / Fen na vro   zrak / Електронна запалка за грил / Upalja   za ro  stilj / Θερμop  στολο γ  ια   ναμμα μ  ρμπεκιου / Barbecue aansteker / Acendedor de carv  o para churrasco / Mechero para barbacos / Grillis  utaja

Ref. 51G511

VERTO



Dane techniczne	Specifications	
n��pi��cie zasilania	voltage	230V 50Hz
moc	power	2000 W
zakres temperatur	temperature range	I: 350��C, II: 550��C
przep��yw powietrza	air flow	I: 300 l/min, II: 500 l/min,
norma pakowa	packaging	0/10
EAN	EAN	5902062063847



Ref	p.	Ref	p.	Ref	p.	Ref	p.	Ref	p.
04-199	58	58G006	37	58G098	66	58GE131-1	37	59G680-30	27
04-200	58	58G006-SET2	40	58G098-20	66	58GE132-1	37	59G717	26
04-602	46	58G007	54	58G098-30	66	58GE133	53	59G718	26
04-603	43	58G008	47	58G486	21	58GE133-145	54	59G800	28
04-604	58	58G008-BC	47	58G488	21	58GE135	49	59G801	28
04-608	44	58G009	41	58G492	21	58GE135-30	49	59G806	28
04-612	42	58G010	38	58G493	21	58GE136	49	59G812	28
04-613	44	58G011	46	58G495	22	58GE137	50	59G823	29
04-616	39	58G012	42	58G495-144	22	58GE138	52	59G873	30
04-617	52	58G012-S15	42	58G495-731	22	58GE139	39	59G887	29
04-618	44	58G013	48	58G495-732	22	58GE140	49	59G888	29
04-619	39	58G015	58	58G537	17	58GE141	48	59G891	29
04-620	55	58G016	41	58G538	17	58GE142	45	59G892	30
04-621	62	58G017	47	58G539	17	58GE143	56	K/58G030-30	63
04-622	50	58G018	43	58G540	19	58GE145	46	K111786	30
04-623	49	58G019	38	58G541	32	58GE146	46		
04-624	65	58G020	38	58G712	16	58GE148	50		
04-626	63	58G021	58	58G722	16	58GE152	36		
04-627	64	58G022	38	58G725	15	58H100	40		
04-628	62	58G022-AD	39	58G726	15	58H101	40		
04-629	62	58G022-SET2	41	58G728	15	59G019	32		
04-630	68	58G023	47	58G783	31	59G023	24		
04-631	68	58G023-732	47	58G785	31	59G025	24		
04-640	62	58G024	42	58G787	31	59G063	12		
04-700	14	58G025	57	58G793	14	59G071	14		
04-701	14	58G026	45	58G794	14	59G087	12		
04-705	68	58G027	41	58G860	18	59G088	13		
04-710	24	58G028-1	43	58G862	18	59G110	12		
04-715	13	58G029	65	58G868	19	59G175	12		
04-716	12	58G030	63	58G874	18	59G187	12		
04-719	16	58G031	64	58G877	19	59G188	13		
04-720	16	58G032	64	58G953	66	59G207	13		
04-721	23	58G034	66	58G954	66	59G208	13		
04-723	17	58G035	67	58G961	26	59G220	13		
04-735	67	58G036	65	58G971	26	59G263	31		
04-736	67	58G038	44	58GE103	52	59G264	31		
04-738	20	58G040	56	58GE104	57	59G265	32		
04-738-145	20	58G041	55	58GE105	53	59G322	23		
04-738-146	20	58G042	64	58GE106	69	59G326	23		
04-739	20	58G043	66	58GE106-24	69	59G329	23		
04-739-145	20	58G047	25	58GE107	56	59G335	22		
04-739-146	20	58G067	25	58GE109	54	59G336	22		
04-745	67	58G077	25	58GE111	40	59G348	23		
04-746	67	58G078	25	58GE111-AD	40	59G349	23		
51G511	69	58G080	57	58GE112	63	59G370	30		
54H035	50	58G081	52	58GE113	55	59G371	30		
54H036	50	58G082	50	58GE114	51	59G383	32		
54H037	50	58G083	68	58GE115	51	59G392	27		
54H038	50	58G084	51	58GE116	65	59G394	27		
54H039	50	58G085-1	36	58GE116-71	65	59G395	27		
54H040	50	58G086-1	36	58GE116-73	65	59G401	33		
54H041	50	58G087	59	58GE118	64	59G401-30	33		
54H042	50	58G088	59	58GE119	64	59G402	33		
54H043	50	58G089	55	58GE121	48	59G402-30	33		
58G000	37	58G090	57	58GE124	53	59G522	24		
58G000-SET1	40	58G092	58	58GE124-145	54	59G523	24		
58G001-1	36	58G093	59	58GE125	54	59G526	24		
58G002-1	36	58G095	56	58GE128	57	59G678	27		
58G003	45	58G096	47	58GE129	51	59G678-30	27		
58G004-1	36	58G097	53	58GE130	45	59G680	27		



NEO
TOOLS
GRAPHITE