




Änderungen						Datum		Name		Bezeichnung					Blatt												
Datum		Name		gez.:		12.09.2025		ir		AVS HDMI 1.4 Extractor							1										
				gepr.:		12.09.2025		ir																			
				Norm:						Zeichnungs-Nr.:					von												
								Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>		79138					1/2												
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																
A	HDMI™-Audio-Extractor - HDMI™-Converter für beste digitale und analoge Klangqualität, perfekt zur Übertragung auf Geräte ohne eigenen HDMI™-Anschluss, z. B. Kopfhörer, Hi-Fi-System, Soundbar oder Fernseher - Der HDMI™-Sound-Splitter wandelt das eingehende, digitale HDMI™-Audiosignal in ein analoges Stereosignal für angeschlossene Endgeräte um							HDMI™ Audio Extractor - HDMI™ converter for top digital and analogue sound quality, perfect for transmission to devices without their own HDMI™ connection, e.g. headphones, hi-fi system, soundbar or TV - The HDMI™ sound splitter converts the incoming HDMI™ digital audio signal into an analogue stereo signal for connected end devices							A																																																																															
B	Anschluss Eingang: HDMI™-Buchse (Typ A) Anschluss Ausgang: HDMI™-Buchse (Typ A), Toslink-Buchse Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)							Connection Input: HDMI™ female (type A) Connection Output: HDMI™ female (type A), Toslink male 3,5 mm female (3-pin, stereo)							B																																																																															
C	Max. Auflösung: 4K/30Hz (3840x2160) UHD Unterstützte Videostandards: 4K/30Hz (3840x2160) UHD, 1080p (60Hz) Full HD, Full HD 1080i (60Hz), 3D unterstützte Audiostandards: Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1, LPCM, Stereo, Audio Return Channel (ARC)							Max. resolution: 4K/30Hz (3840x2160) UHD Supported video standards: 4K/30Hz (3840x2160) UHD, 1080p (60Hz) Full HD, Full HD 1080i (60Hz), 3D supported audio standards: Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1, LPCM, Stereo, Audio Return Channel (ARC)							C																																																																															
D	Max. Übertragungsrate: 10,2 Gbit/s Schutzklasse: III Betriebstemperatur: 0° - 40°C Gewicht: 97 g							max. transmission rate: 10,2 Gbit/s Protection class: III Operating temerature: 0° - 40°C Weight: 97 g							D																																																																															
E	Netzteil Anschlüsse: Euro Steck (Typ C, CEE 7/16), USB-A 2.0 Buchse Eingang: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,3 A Ausgang: 5,0 V~, 1,0 A, 5,0 W max. Durchschnittliche Effizienz: 74,4 % Nulllast: 0,07 W Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Abmessungen: 67,2 x 38,3 x 19,3 mm Gewicht: 26 g							Power supply Connectors: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-A 2.0 socket Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0.3 A Output: 5.0 V~, 1.0 A, 5.0 W max. Average active efficiency: 74.4 % No-load power consumption: 0.07 W Protrction level: II Protection class: IP20 Dimensions: 67.2 x 38.3 x 19.3 mm Weight: 26 g							E																																																																															
F	Ladekabel Anschlüsse: USB-A Stecker, DC Stecker Länge: 80 cm Gewicht: 14 g							Charging cable Connectors: USB-A plug, DC plug Length: 80 cm Weight: 14 g							F																																																																															
G															G																																																																															
H															H																																																																															
I	<table><tr><td colspan="3">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="7">Bezeichnung</td><td>Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>12.09.2025</td><td colspan="2">ir</td><td colspan="7" rowspan="2">AVS HDMI 1.4 Extractor</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>gepr.:</td><td>12.09.2025</td><td colspan="11">ir</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="4"></td><td colspan="7">Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="7" rowspan="2">79138</td><td colspan="2">1/2</td></tr></table>														Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung							Blatt	Datum		Name	gez.:	12.09.2025	ir		AVS HDMI 1.4 Extractor								2				gepr.:	12.09.2025	ir														Norm:					Zeichnungs-Nr.:							von				Änderungen vorbehalten / Subject to change				79138							1/2		I
Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung							Blatt																																																																																
Datum		Name	gez.:	12.09.2025	ir		AVS HDMI 1.4 Extractor								2																																																																															
			gepr.:	12.09.2025	ir																																																																																									
			Norm:					Zeichnungs-Nr.:							von																																																																															
			Änderungen vorbehalten / Subject to change				79138							1/2																																																																																
J															J																																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																