

ASSMANN Kabel przyłączeniowy do monitora VGA

AK-310103-030-S
EAN 4016032344889



Kabel przyłączeniowy do monitora VGA, HD15 M/M, 3.0m, 3Coax/7C, 2x ferryt, czarny

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.

- 3 x coax do RGB oraz 7 x przewód sygnałowy AWG28
- 2 x filtr ferrytowy
- Złącze 1: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Typ kabla: 3Coax + 7-żyłowy

- Standard interfejsu szeregowego Display Data Channel: DDC2
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 3 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: VGA Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	30	10,50	39,00	31,00	24,00	29.016,00
Innen-VPE	10	3,50	15,00	31,00	31,00	14.415,00
Einzel-VPE	1	0,35	5,00	14,00	22,00	1.540,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,33	5,00	14,00	22,00	1.540,00



Weitere Anwendungsbilder:

