



|                        |               |                             |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288031990 | <b>Wymiar:</b>              | 157x13x13 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05118090001   | <b>Waga:</b>                | 14 g         |
| <b>Numer artykułu:</b> | 2052 Micro    | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82054000     |

- Wkrętak Kraftform Micro sferyczny do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Z końcówką sferyczną do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Końcówka kulista: kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.



## Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html)


Wera - 2052 Micro  
 05118090001 - 4013288031990

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Końcówka kulista



Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.




Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

### Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

### Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

### Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

### Strefa pokręcania




Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

### Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne



Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

### System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05118089001        | 1,3                                                                               | -                                                                                 | 60                                                                                | 97                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| <b>05118090001</b> | <b>1,5</b>                                                                        | <b>-</b>                                                                          | <b>60</b>                                                                         | <b>97</b>                                                                          | <b>3,0</b>                                                                          | <b>2 3/8</b>                                                                        |
| 05118092001        | 2,0                                                                               | -                                                                                 | 60                                                                                | 97                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118094001        | 2,5                                                                               | -                                                                                 | 60                                                                                | 97                                                                                 | 4,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118096001        | 3,0                                                                               | -                                                                                 | 60                                                                                | 97                                                                                 | 4,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118098001        | -                                                                                 | 1/16                                                                              | 60                                                                                | 97                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118100001        | -                                                                                 | 5/64                                                                              | 60                                                                                | 97                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118102001        | -                                                                                 | 3/32                                                                              | 60                                                                                | 97                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118106001        | -                                                                                 | 7/64                                                                              | 60                                                                                | 97                                                                                 | 4,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |
| 05118103001        | -                                                                                 | 1/8                                                                               | 60                                                                                | 97                                                                                 | 4,0                                                                                 | 2 3/8                                                                               |

## Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro

05118090001 - 4013288031990

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)