



EAN:	4013288032386	Wymiar:	157x13x13 mm
Numer części:	05118126001	Waga:	21 g
Numer artykułu:	2069 Micro	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak nasadowy Kraftform Micro do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Np. dla elektroników, optyków, mechaników precyzyjnych, jubilerów lub serwisantów sprzętu komputerowego

Wysokiej jakości wkrętak nasadowy Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118126001 - 4013288032386

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Rękojeść Kraftform Micro



Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Obszary zastosowania



Niezastąpione dla elektroników, optyków, mechaników precyzyjnych, jubilerów, serwisantów sprzętu komputerowego i modelarzy

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118108001	1,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118109001	1,8	-	60	97	5,7	2 3/8
05118110001	2,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118112001	2,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118114001	3,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118116001	3,2	-	60	97	5,7	2 3/8
05118118001	3,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118120001	4,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118122001	4,5	-	60	97	6,4	2 3/8
05118124001	5,0	-	60	97	7,0	2 3/8
05118126001	5,5	-	60	97	7,8	2 3/8
05345281001	6,0	-	60	97	8,5	2 3/8
05118128001	-	3/32	60	97	5,7	2 3/8
05118130001	-	7/64	60	97	5,7	2 3/8
05118132001	-	1/8	60	97	5,7	2 3/8
05118134001	-	9/64	60	97	5,7	2 3/8
05118136001	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8
05118135001	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8
05118137001	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8
05345282001	-	1/4	60	97	9,0	2 3/8

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro

05118126001 - 4013288032386

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de