

950 L HF Klucz trzpieniowy długi, chromowany, metryczny, z funkcją przytrzymywania, 8 x 200 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288207340	Wymiar:	200x36x8 mm
Numer części:	05022124001	Waga:	100 g
Numer artykułu:	950 L HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100



- Funkcja przytrzymywania na długim ramieniu gwarantuje pewne przytrzymanie śrub i wkrętów
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Z wyjątkowo długim ramieniem
- Skuteczna ochrona antykorozyjna dzięki chromowanej powierzchni
- Metryczny

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z wysoką ochroną antykorozyjną i wyjątkowo długą dźwignią do przenoszenia dużej mocy i pracy w niskich pozycjach. Profil Hex-Plus oferuje większe powierzchnie stykowe przy łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, prawie całkowite wyeliminowanie zniszczenia łba śruby. Narzędzia od wielkości 3 oferują funkcję przytrzymywania przez prasowaną sprężystą kulkę.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L HF Klucz trzpieniowy długi, chromowany, metryczny, z funkcją przytrzymywania, 8 x 200 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym




Klucze trzpieniowe



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Z funkcją przytrzymywania do prac pod kątem



Zaciśnięcie śruby z gniazdem sześciokątnym na kluczu trzpieniowym zapewnione jest przez sprężynującą kulkę. Szczególnie pomocne w trudno dostępnych miejscach pracy, gdzie nie można posłużyć się drugą ręką do przytrzymania śruby.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przeniesienie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L HF Klucz trzpieniowy długi, chromowany, metryczny, z funkcją przytrzymywania, 8 x 200 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022120001	3,0	126	20	5	25/32
05022121001	4,0	140	25	5 1/2	1
05022122001	5,0	160	28	6 5/16	1 3/32
05022123001	6,0	180	32	7 1/16	1 1/4
05022124001	8,0	200	36	8	1 7/16
05022125001	10,0	219	40	8 11/16	1 9/16

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de