

**1206E/BP**
**Wkręta Evox z końcówką trzpieniową sześciokątną kulistą**


- Dwumateriałowa rękojeść zapewnia komfort użytkowania i umożliwia przeniesienie maksimum siły przy minimalnym wysiłku
- Ergonomiczny kształt doskonale leży w dłoni
- Oznaczenie profilu i rozmiaru końcówki jest umieszczone na kulistej główce dla szybszej identyfikacji
- Sprawdzone groty Bety zapewniają wyjątkową elastyczność, twardość i odporność na zużycie, wysokiej klasy narzędzi
- Końcówka bez powłoki chromowej zapewnia lepsze dopasowanie do śruby, fosforanowana dla zabezpieczenia przed utlenianiem
- Nowością jest otwór w rękojeści pozwalający powiesić wkrętak

Ewolucja wkrętaka!

|  | art.     | mm  | L<br>mm | L1<br>mm | Ø<br>mm |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|----------|---------|
| <b>012061320</b>                                                                | 1206E/BP | 2   | 100     | 198      | 2,5     |
| <b>012061325</b>                                                                | 1206E/BP | 2,5 | 100     | 198      | 3,0     |
| <b>012061330</b>                                                                | 1206E/BP | 3   | 100     | 198      | 3,5     |
| <b>012061340</b>                                                                | 1206E/BP | 4   | 100     | 209      | 5,0     |
| <b>012061350</b>                                                                | 1206E/BP | 5   | 100     | 220      | 6,0     |
| <b>012061360</b>                                                                | 1206E/BP | 6   | 125     | 245      | 7,0     |
| <b>012061380</b>                                                                | 1206E/BP | 8   | 150     | 287      | 9,5     |

