

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowlolne ustawianie momentu obrotowego.



EAN:	4013288102898	Wymiar:	155x37x37 mm
Numer części:	05074711001	Waga:	180 g
Numer artykułu:	7400 inch	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

Wkrętak dynamometryczny nastawny. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwe ustawienie momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_inch.html

Wera - 7400 inch
05074711001 - 4013288102898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Wkręta dynamometryczny nastawny (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



Wkręta dynamometryczne nastawne



Wkręta dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

Lupa nakładana



Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

Dokładność



Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430: $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074710001	7445	1/4	2,5-11,5	0,5	105	155	6
05074711001	7446	1/4	11,0-29,0	1,0	105	155	6

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_inch.html

Wera - 7400 inch
05074711001 - 4013288102898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de