


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

Wentylator wewnętrzny szafy sterowniczej

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Wentylator wewnętrzny szafy sterowniczej

W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła wewnątrz szafy rozdzielczej oraz dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych komponentów klimatyzacyjnych.

Cechy

Nr kat.	SK 3108.115
Opis produktu	W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła oraz dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych komponentów klimatyzacyjnych w szafie sterowniczej. Nastawny w dwóch osiach. Mocowanie na profilu ramowym. Możliwość kaskadowego łączenia wielu wentylatorów dzięki zastosowaniu listwy zaciskowej.
Zakres dostawy	Kompletna jednostka gotowa do podłączenia z wentylatorem osiowym Przechylny, rastrowy wspornik Zestaw montażowy
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 19 W Przy 60 Hz: 18 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,24 A Przy 60 Hz: 0,23 A
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	1,16 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84145915
EAN	4028177220492
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności