



PROFI HOLZ



Extra scharfe Schneiden

Äußerst präzise
Schneideeigenschaften dank
der messerartig geschliffenen
Vorschneiden

Extra sharp cutting edges

Extremely precise cutting performance
thanks to the knife-edge ground pre-
cutting edges

Filos especialmente afilados

Excepcionales y precisas propiedades de
corte gracias a los filos afilados como
un cuchillo

Hitzebeständig

Bohrungen bis 450° sind möglich

Heat resistant

Drilling up to 450° is possible

Termoestable

Posibilidad de perforaciones de hasta
450°

Exakte Bohrungen

Die Doppelfase ermöglicht exakte
Führung ohne Durchrutschen

Precise drilling

The double chamfer enables exact
guidance without slipping

Perforaciones exactas

La doble fase permite una dirección
exacta sin que se deslice



alpen *drill better.*

D HSS Maschinen- Holzspiralbohrer

E HSS dowel drills

ES Brocas para madera HSS

Einsatzbereich:

Hitzebeständig bis 450° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren.

Range of application:

Heat resistant up to 450° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes.

Ámbito de aplicación:

Termoestable hasta 450 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filas bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión



HSS



Form

C

Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 620 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	61	33		0062000300100	1	10
4,00	75	43		0062000400100	1	10
5,00	86	52		0062000500100	1	10
6,00	93	57		0062000600100	1	10
8,00	117	75		0062000800100	1	10
10,00	133	87		0062001000100	1	10
12,00	151	101	9,50	0062001200100	1	10



Holzbohrer
wood drills
brocas para madera

Form C Ø 5 mm, Form B < Ø 5 mm / Forma C Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 mm

① HSS Maschinen- Holzspiralbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft

Einsatzbereich:

Wie Code 620, zusätzlich passend für jeden Standard-Akkuschrauber und Universal-Halter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Spannung auch in konventionellen Bohrfuttern - kein Durchrutschen durch Sechskantschaft.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión

② HSS dowel drills with 1/4"-hexagonal shank



Range of application:

Same as code 620, additionally suitable for any standard cordless drill thanks to its standardized shank profile. Suitable for all universal holders (bit holders). Can also be clamped in conventional drill chucks - no slipping owing to the hexagonal shank.

③ Brocas para madera HSS con eje hexagonal 1/4"

Ámbito de aplicación:

Igual que el código 620, apta además para todos los destornilladores a batería estándar y soportes universales (soporte de broca) gracias a su perfil de eje normativo.



HSS



Form
C

Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 622 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	74	33	1/4"	0062200300100	1	10
4,00	88	43	1/4"	0062200400100	1	10
5,00	100	52	1/4"	0062200500100	1	10
6,00	107	57	1/4"	0062200600100	1	10
8,00	117	75	1/4"	0062200800100	1	10
10,00	133	87	1/4"	0062201000100	1	10

Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173
Form C Ø 5 mm, Form B < Ø 5 mm / Forma C Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 mm

D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

Profi Holz PTM 5




5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0000600114100

Profi Holz PTM 8



8-tlg. / 8-pcs. / 8-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0000600093100

Profi Holz ATM 4



4-tlg. / 4-pcs. / 4-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0000603002100

Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Profi Holz		Profi Holz		Profi Holz	
Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1	Ø 3,00 / 4,00 / 5,00 / 10,00	1	Ø 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00	1
		Ø 6,00 / 8,00	2		


 Holzbohrer
wood drills
broas para madera

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro