



Model: **AK-SC-E09**



Kod produktu	AK-SC-E09
Napięcie zasilające	250 V
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Rezystancja złącza	0.5 mΩ
Maksymalna moc	8 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP55
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 1 (J1772)
Wtyczka #2	Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)
Platerowane wtyczki	Srebrny
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +55 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	55 x 60 x 165 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Waga netto	356 g
Waga brutto	390 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137838
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E09 to poręczny konwerter, który umożliwia przejście ze złącza **Type1 na Type2**. Dzięki niemu, możemy w prosty sposób podłączyć samochód elektryczny z gniazdem typu 2 do starszej ładowarki EVSE z wtyczką typu 1. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie, zwłaszcza gdy zależy nam na opóźnieniu modernizacji naszej prywatnej stacji ładowania. Jednocześnie ciesząc się z korzyści płynących z posiadania nowoczesnego elektryka.