

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX

Undermount drawer slide with soft closing 0SHX

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с доводчиком 0SHX

Направляюча прихованого монтажу з дотягом 0SHX повний вису





Rozstaw otworów montażowych

Mounting dimensions


Монтажные отверстия

Відстань між монтажними отворами

krawędź szalki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шкафа



1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
направляюча ліва/права
2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty
locking device L/R + screws
кріплення фасада Л/П + саморезы
кріплення ліве/праве шурупи



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
номінальна довжина направляючої

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвижении
втрата вису

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

		 L mm	 AV mm		 kg ↓		
PB-0SHX-250-A		250	16	pełny full полное повний	35	ocynk galvanized гальванізація цинкований	stal steel сталь сталь
PB-0SHX-270-A		270					
PB-0SHX-300-A		300					
PB-0SHX-350-A		350					
PB-0SHX-400-A		400					
PB-0SHX-450-A		450					
PB-0SHX-500-A		500					
PB-0SHX-550-A		550					
PB-0SHX-600-A		600					

