

Plik PDF

Numer produktu: 70.352.1035.1

Oslona BAS GOT GC 10 M20 A1



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	Inne
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	10
Model obudowy	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Ponad
Typ przewodu	Gwint
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu M	20
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	73 mm
Szerokość	43 mm
Wysokość	53 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
-----------	--

ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny