

MILAN S.r.l.

Head Office - Export Department:

Viale Europa, 74

20090 Cusago (MI) Italy

Tel. +39 02 9039.4556 - 4158

Fax. +39 02 9039.4551

www.taskercables.com

Ufficio Commerciale

e Centro Distribuzione

Viale Europa, 72 Strada F12

20090 Cusago (MI) Italy

Tel. +39 02 9039.0037 - 0059

Fax. +39 02 9039.0049

www.tasker.it

tasker® 181



**2P+T - 10A - 250V.
with ground contact**

**Cable H05VV-F
Sect. 3x0,75 mm²
m. 1,5 or m. 2,5**



CEE 2P+T - 6A - 250V.

Technical characteristics:

Connettore/Connector:

- Designazione/Type designation: IT 2P+T
- Tensione nominale/Rated Voltage: 250 V
- Corrente nominale/Rated current: 10 A
- Grado di protezione/Degree of protection: IP20
- Tipo di morsetti/Type of terminal: *morsetti aggraffati/crimped connections*
- Materiale/Material of the cover: *termoplastico/thermoplastic*
- Uscita cavo/Cable exit: *assiale/straight*

Cavo/Cable

- tipo/type: H05VV-F
- n. cond./cond. number: 3
- sezione cond./cond. section: 0,75 mm²
- lunghezza cavo/cable length: m. 1,5 or m. 2,5

-Omologato IMQ/IMQ verified

Connettore/Connector:

- Designazione/Type designation: CEE 2P+T
- Tensione nominale/Rated Voltage: 250 V
- Corrente nominale/Rated current: 6 A
- Tipo di applicazione/Type of application: *fredda/for cold conditions*
- Materiale/Material of the cover: *termoplastico/thermoplastic*
- Uscita cavo/Cable exit: *assiale/straight*

-Omologato IMQ / IMQ verified

MILAN S.r.l. - tasker®
TECHNICAL DEPARTMENT