

DIGITUS Silikonowy kabel połączeniowy Lightning, USB-A - Lightning 1 m, biały

AK-600108-010-W
EAN 4016032495895



Kabel zasilający silikonowy USB-A - Lightning, USB 2.0 12W, MFI, 1m biały

Niezawodne i łatwe połączenie urządzeń USB-C z komputerem dzięki miękkiemu i elastycznemu silikonowemu kablowi. Szybkość przesyłania danych 480 Mb/s do synchronizacji i transferu danych oraz specyfikacja zasilania 12 W 5 V / 2,4 A do ładowania.


Szybkie ładowanie i synchronizacja dzięki wysokiej jakości miękkiemu silikonowemu kablowi połączeniowemu


- Obsługuje transfer danych z prędkością 480 Mbit/s
- Wsteczna kompatybilność z USB 2.0 i USB 1.1
- Obsługuje funkcję zasilania USB o mocy 12 W 5 V / 2,4 A

- Wytrzymały kabel o żywotności do 25 000 zgięć (na podstawie testów wewnętrznych)
- Certyfikat MFI
- AWG: 22
- Kolor kabli: Biały
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk Apple Lightning (8-pinów)
- Złącze 2: Wtyk USB Typ A
- Długość: 1 m
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	7.90	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.40	3.60	24.00	30.00	2,592.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	1.00	21.00	11.50	240.29
Netto bez opakowania	1	0.03	1.00	21.00	11.50	240.29

Więcej zdjęć



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com