




FOR 客户名称	APPROVED 客户确认签字	ATTN 销售负责人

PART NUMBER: M36-B-11D

MATERIALS:
1.BODY: PA
2.TERMINAL TYPE: UL1007 22AWG.

RANGE OF APPLICATION: FOR ONPOW6122 OR ONPOW6125 SERIES

SPECIFICATIONS:
1.GENERAL TOLERANCE:0-18mm=±0.43, 18-80mm=±0.62.

BRAND 品牌		红波按钮制造有限公司			
ONPOW 欧宝龙®		ONPOW PUSH BUTTON MANUFACTURE CO.,LTD.			
TITLE 名称	QUICK CONNECT SOCKET			UNIT 单位	mm
DWG NO. 图号	M36-B-11D		SCALE 比例	1.5 : 1	SIZE 图纸
FILE NAME 档案名称	M36-B.DWG	DRAWN 制图	HCP 2024/09/07	SHEET 张	1/1
				REV. 版本	V1.0