


TYPE 2210/2310-600V

Ø4MM BANANA PLUGS, STACKABLE & RETRACTABLE SLEEVE / STRAIGHT
FICHES BANANES MÂLES Ø4MM, EMPILABLE À FOURREAU RÉTRACTABLE / DROITE
Ø4MM BANANENSTECKERN, STAPELBARE MIT SCHIEBEHÜLSE / GERADE



Reference
Référence
Bestell-Nr

221[X]/231[X]-600V-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
10 25 50 100 150 200	600 V CAT II	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PP	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr></table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL															
2	0	6															
V	J	BC															
5	4	9															